

Bezeichnung **Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 7, 6.0 - 8.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40**
 Produktgruppe **Bajonett Serie 678**
 Bestellnummer **99 0621 02 07**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																								
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>-1,75</td><td>-3,03</td></tr> <tr><td>2</td><td>-3,50</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>-1,75</td><td>3,03</td></tr> <tr><td>4</td><td>1,75</td><td>3,03</td></tr> <tr><td>5</td><td>3,50</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>1,75</td><td>-3,03</td></tr> <tr><td>7</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1,75	-3,03	2	-3,50	0,00	3	-1,75	3,03	4	1,75	3,03	5	3,50	0,00	6	1,75	-3,03	7	0,00	0,00
	X	Y																								
1	-1,75	-3,03																								
2	-3,50	0,00																								
3	-1,75	3,03																								
4	1,75	3,03																								
5	3,50	0,00																								
6	1,75	-3,03																								
7	0,00	0,00																								

Die Einzelteildarstellung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Steckverbinder Verriegelung	Bajonett
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	0.75 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	18
Kabeldurchlass	6.0 - 8.0 mm
Obere Grenztemperatur	85 °C
Untere Grenztemperatur	- 40 °C
Zolltarifnummer	85369010
Verpackungseinheit	40

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	5 A
Bemessungsspannung	125 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Verschmutzungsgrad	1
Überspannungskategorie	I
Isolierstoffgruppe	III
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP40
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen


Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
Material Kontaktkörper	PBT (UL94 V-0)
Material Gehäuse	PA

Bezeichnung **Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 7, 6.0 - 8.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40**

Produktgruppe **Bajonett Serie 678**
Bestellnummer **99 0621 02 07**

Einzelteildarstellung



Bezeichnung	Bajonett Kabelstecker, Polzahl: 7, 6.0 - 8.0 mm, nicht schirmbar, löten, IP40
Produktgruppe	Bajonett Serie 678
Bestellnummer	99 0621 02 07

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührunggefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.