

Schränke - 19"-Laborgestelle

19"-Laborgestell, stationär



- Modular aufgebaut mit Sockel und Sichtblende, Holme bitte je nach gewünschter Höhe separat bestellen
- Traglast 150 kg stationär, bei einer definierten Schwerpunktlage in der Mitte des Laborgestells
- Empfohlene max. Einschubtiefe 400 mm

Lieferumfang (Bausatz)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	Sockel, St, 2 mm, RAL 7035
2	1	Sichtblende oben, St, 1,5 mm, RAL 7035
4	1	Befestigungsmaterial

Bestellinformationen

Beschreibung	Pos.	Bestell-Nr.
Basis und Sichtblende oben	1 + 2 + 4	20118-743
Holme (Pos. 3) mit EIA-Lochung, 24 HE, RAL 7035, VPE 2 Stück		20118-741
Holme (Pos. 3) mit EIA-Lochung, 39 HE, RAL 7035, VPE 2 Stück		20118-742
Nivellierfüße Traglast 100 kg pro Fuß, VPE 4 Stück		21190-571
Lenkrollen Traglast 150 kg pro Satz, Rollendurchmesser 52 mm, VPE 4 Stück (2 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller)		20118-462
19"-Befestigungssatz (50 x Schraube, 50 x Scheibe, 50 x Mutter)		21101-809
19"-Befestigungssatz (100 x Schraube, 100 x Scheibe, 100 x Mutter)		21101-810

Technische Daten


Nutzbare Höhe	h	H
HE	mm	mm
24	1067	1164
39	1733	1831

Hinweis

- Holme bitte separat bestellen



Weitere Informationen www.schroff.biz/oneclick
oneClick code = Bestell-Nr.



ServicePLUS siehe Seite 1.361