## PRODUKTDATENBLATT

## KSMK

## ALPHALINE •00

 Lebensdauer Schnittigkeit Vollmaterial

Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 42

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Leicht schneidend
- Komfortables Trennverhalten

Der Klassiker unter den Metalltrennscheiben für den preisbewussten Fachmann. Trennt leicht bei guter Standzeit.



Typenbezeichnung	KSMK
Artikelbezeichnung 1	Freihandtrennscheibe
Artikel-Nr.	200629
GTIN	4011890003268
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,045 kg
Produktabmessung	100 x 2,0 x 16,00
Durchmesser 1	100 mm
Stärke	2,0 mm
Bohrung	16,00 mm
Form Langversion	Trennscheibe gekröpft
Form Kurzversion	Form 42
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	15300 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A24P-BF33
Produktkategorie-Nummer	PK02
Produktkategorie-Text	FT
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890044704
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	120 mm
Breite Verpackung	120 mm
Höhe Verpackung	80 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,125 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE

