



## Technische Daten

16.10.2023

2:1 Schrumpfschlauch - Rollenware  
HFT-A - dünnwandig, selbstverlöschend

HFT-A-1.2/0.6

Artikelnummer: 305-01200



Material:

Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)

Farbe:

Schwarz (BK)

Ø Liefermaß min. (D):

1.2 mm

Ø nach Schrumpfung max. (d):

0.6 mm

Wanddicke (WT):

0.40 mm

Schrumpfrate:

2:1

Längsschrumpfung:

-5 % max.

Min. Schrumpftemperatur:

+135 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften:

UL224 VW-1

Betriebstemperatur :

-55 °C bis +135 °C

Wärmeschock Test:

4h/200°C

Zugfestigkeit bei Wärmeschock:

13 MPa

Bruchdehnung bei Wärmeschock:

390 %

Flexibilität bei Kälte:

nicht zersplitternd

IEC 60684-2

Durchschlagsfestigkeit:

21 kV/mm

IEC 60684-2

Isolierstoffklasse:

B (VDE 0530)

Zugfestigkeit:

14 MPa

IEC 60684-2


Bruchdehnung:

400%

IEC 60684-2

Zulassungen/Normen:

CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.