

## Enveloppe chauffante

pour IBC avec capacité 1000 l,  
couche extérieure en nylon coloris  
noir, couche intérieure en fibre de  
verre, puissance 2000 W, équipé de  
avec régulateur de température  
analogique

**Numéro d'article: 236026**



### Enveloppe chauffante

- pour IBC avec capacité 1000 l
- couche extérieure en nylon coloris noir, couche intérieure en fibre de verre
- hauteur x largeur x profondeur 950 x 4310 x 120 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 2000 W
- température jusqu'à 90 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologuée selon les directives UE 2016/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

|                               |                 |                                 |                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| type de récipient             | Accessoires     | puissance                       | 2000 W                                                                          |
| pour type de récipient        | IBC             | température jusqu'à             | 90 °C                                                                           |
| pour capacité                 | 1000 l          | alimentation                    | 240 V                                                                           |
| matériau couche<br>extérieure | nylon           | équipement accessoires          | régulateur de température<br>(analogique)                                       |
| matériau couche<br>intérieure | fibres de verre | indice de protection IP         | 44 : corps étrangers > 1<br>mm, projections d'eau<br>dans toutes les directions |
| couleur                       | noir            | homologation                    | homologuée selon les<br>directives UE 2016/35/UE,<br>2014/30/UE et 2011/65/UE   |
| hauteur                       | 950 mm          | Numéro d'enregistrement<br>DEEE | DE45409363                                                                      |
| largeur                       | 4310 mm         | Type d'appareil DEEE            | échangeurs de chaleur<br>CAT 1                                                  |
| profondeur                    | 120 mm          | Poids                           | 15 kg                                                                           |
| longueur de câble             | 5 m             |                                 |                                                                                 |