

TOPMODELL >> DL-Kraftstichsäge | EPS 330



- >> Universalsäge für Karosseriebau und Blechbearbeitung
- >> Sichere, präzise Führung durch Anschlagbügel
- >> Sicherheitsschalter und Automatik-Stopp
- >> Abluft durch den Handgriff nach hinten

DL-Blechscherer | EPS 335

- >> schneidet beidseitig ohne das Material zu verbiegen
- >> Schneidleistung Stahl/Alu 1,2/1,6 mm
- >> Kurvenschnitte ab ca. 100 mm möglich
- >> Abluft durch den Handgriff nach hinten



DL-Blechknabber | EPS 340

- >> Optimals Gerät für den Karosseriebau
- >> auch für engste Kurven u. Radien geeignet
- >> geringe Bauhöhe 108 mm
- >> gratfreier Schnitt
- >> schneidet Blech aus Stahl u. Alu ohne Kraftaufwand



DL-Bandschleifer 10x330 mm | EPS 450

- >> Schleifen, Entgraten u. Polieren an schwer zugänglichen Stellen
- >> einfacher Bandwechsel ohne Werkzeug möglich
- >> Schleifarmlenken 160° schwenkbar
- >> Inkl. Abluftschalldämpfung
- >> Abluft durch den Handgriff nach hinten



	Typ	Schneidleistung mm	Schnittbreite mm	Hubzahl 1/min	Hubhöhe mm	Betriebsdruck bar	Luftbedarf l/min	Luftanschluss Zoll	Vibration m/s ²	Schalldruckpegel dB(A)	Länge mm	Gewicht kg	EAN 90 04853 Best.Nr.
★★	EPS 330	1,5	1,0	9.000	10	6,3	170	1/4	9	72	298	0,67	43860 8
★	EPS 335	1,2/1,6	5,0	2.500	-	6,3	113	1/4	4,2	82	210	1,36	43863 9
★	EPS 340	1,2	4,0	2.500	-	6,3	113	1/4	4,1	85	180	1,0	43865 3

	Typ	Schleifband mm	Drehzahl UpM	Betriebsdruck bar	Luftbedarf l/min	Luftanschluss m/s	Vibration m/s ²	Schalldruckpegel dB(A)	Länge mm	Gewicht kg	EAN 90 04853 Best.Nr.
★★	EPS 450	10x330	16.000	6,3	402	1/4	3,8	84	260/400*	0,77	43880 6

* 400 mm = Länge aufgeklappt