

## Broszura informacyjna

# 76 22 125

## Szczypce tnące boczne

Dla elektromechaników

DIN ISO 5749



- Z ostrymi, precyzyjnie ustawionymi ostrzami
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 63 HRC
- Złącze zakładkowe
- Bez ścięcia, do płaskiego cięcia drutu miękkiego
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



### Ogólna

Nr art.	76 22 125
EAN	4003773048022
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	107 g
Wymiary	125 x 57 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 0,4 – 2,5 mm
Długość szczęki (B)	16 mm
Grubość szczęki (złącze) (D)	9 mm
Szerokość główki (A)	14,5 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*