




PHOTONIA

Wege- und Standleuchte, A60, rund, anthrazit, klares Glas

Die Standleuchte PHOTONIA besteht aus Aluminium und klarem Glas, welches das Leuchtmittel komplett umschließt. Dank der Position der verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte einen homogenen Lichtkegel und dient ideal als Wegeleuchte. Optional stehen ein Betonanker und Verbindungsbox zur Verfügung. Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	232075
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP 55
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden, Boden mit Zubehör
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	60 W
Farbe	anthrazit
Lichtaustritt	diffus
Höhe	90 cm
Durchmesser	15 cm
Nettogewicht	2.775 kg
Bruttogewicht	3.893 kg
BIG WHITE Seite	659

Leuchtmittlempfehlung

1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005304	A60 E27 , LED Leuchtmittel gefrostet 7,5W 2700K CRI90 320°
1005268	ST58 E27 , LED Leuchtmittel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°

Zubehör

228730	VERBINDUNGSBOX , IP68, 3-polig
232085	BETONANKER , für PHOTONIA Wege- und Standleuchte, Edelstahl