

## Productinformatie

# 26 22 200

## Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang)

DIN ISO 5745

- Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting
- Zeer belastbaar, elastische precisie bekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- 40° gebogen bekken
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	26 22 200
EAN	4003773023135
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	197 g
Afmetingen	200 x 53 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Lengte grijpoppervlak (L4)	23,0 mm
Beklengte (L3)	73,0 mm
Kopbreedte (W3)	18 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

