

## Leckage-Notfall-Set im Caddy DENSORB®

Geeignet für Öle, Kraft- und Kohlenwasserstoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 700 x 820 mm, Aufnahmekapazität 190 l pro Verpackungseinheit, 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 235814



### Leckage-Notfall-Set im Caddy

- Geeignet für Öle, Kraft- und Kohlenwasserstoffe
- Set bestehend aus: 1 Rolle Bindevlies mit Aufhängung, 12 Aufsaugschlangen, 6 Aufsaugkissen, 1 Sack Granulat mit Schaufel, 1 Vollsichtbrille, 2 Paar Schutzhandschuhe, 10 Entsorgungsbeutel
- Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 700 x 820 mm
- Aufnahmekapazität 190 l pro Verpackungseinheit
- Flügeltür mit Handgriff
- 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
- abschließbar mit Vorhängeschloss
- Lieferung inklusive Aufkleber zur Kennzeichnung der Set-Teile

### Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Gefahrstoff-Aufnahme	Türtyp	Flügeltür
Gefahrstoff-Aufnahme	Bindemittel	Griff	Handgriff

Bindemitteltyp	Leckage-Notfall-Set im Caddy	Unterbau	2 Räder
Medium	Öle, Kraft- und Kohlenwasserstoffe	Bereifung	Vollgummi
Set bestehend aus	1 Rolle Bindevlies mit Aufhängung, 12 Aufsaugschlangen, 6 Aufsaugkissen, 1 Sack Granulat mit Schaufel, 1 Vollsichtbrille, 2 Paar	abschließbar	ja
Höhe	1300 mm	Schließsystem	Vorhängeschloss
Breite	700 mm	Lieferumfang	inklusive Aufkleber zur Kennzeichnung der Set-Teile
Tiefe	820 mm	Gewicht	65 kg
Aufnahmekapazität/VE	190 l		