

Productdatablad

Automatische schakelaar Universeel 1,10 m - IP 44



Artikelnr.

A 17181 WU ANM

Automatische schakelaar Universeel 1,10 m

voor basiselementen "licht" art.nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE

IP 44 installatie alleen geschikt voor binnenopstelling

leverbaar tot vermoedelijk 01.06.2023

Bedoeld gebruik

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Werking met systeembasiselement voor het schakelen of dimmen of neventoestel 3-draads
- Wandmontage op systeembasiselement

Producteigenschappen

Functies direct op het element

- Uitbreiding van de registratiezone in combinatie met neventoestel 3-draads
- Continu-aan, continu-uit
- Bediening met neventoestel 2-draads of 3-draads, draaineventoestel of impulsdrukker
- Dimeenheid is via neventoestel dimbaar
- Reset van fabrieksinstelling
- Afschermkap voor het beperken van de registratiezone

Functies via Clever Config app

- Lichtsterktedrempel instelbaar
- Instellen van de gevoeligheid van de PIR-sensors
- Nalooptijd instelbaar
- Continu-aan, continu-uit
- Aan of Uit gedurende 0,5 - 5 uur
- Uitschakelwaarschuwing
- Dynamische nalooptijd
- Aanwezigheidssimulatie
- Alarmfunctie
- Tijdschakelfunctie
- Bedieningsblokkering
- Verminderde basisgevoeligheid
- Automatische zomer-/wintertijdomschakeling
- Testbedrijf
- Programmering van max. 16 individuele schakeltijdstippen

In combinatie met schakeleenheid

- Kortbedrijf

In combinatie met dimeenheid

- Inschakelen met de laatst ingestelde lichtsterkte of opgeslagen inschakellichtsterkte
- Instellen van de minimale lichtsterkte
- Instellen van de maximale lichtsterkte
- Hotelfunctie

- Nachlichtfunctie met periode voor lichtsterktevermindering, met dimeenheid

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:	-20 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Lichtsterkte-instelling:	ca. 5 ... 500 lx (en dagbedrijf)
Gevoeligheid:	0, 25, 50, 75, 100 %
Nalooptijd:	ca. 10 s ... 60 min
Montagehoogte:	1,10 m
Detectiehoek:	180°
Detectiebereik	
Gevoeligheid 25 %:	max. 8 m
Gevoeligheid 50 %:	max. 13 m
Gevoeligheid 75 %:	max. 26 m
Gevoeligheid 100 %:	max. 32 m
Radiofrequentie:	2,402 ... 2,480 GHz
Zendvermogen:	max. 2,5 mW (klasse 2)
Zendbereik:	typ. 10 m

mat gelakt

Kleur:

antraciet mat

Materiaal:

thermoplast gelakt

IP Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP 44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP 44 gegarandeerd.