



Ⓐ DIN 76-1 Form B (kurz)

Detail Z
Maßstab: 5:1

Ⓐ Ⓐ Ⓐ



M 1:1

| SAP | d1 | L | s | a | b | g1 | g2 | w | r1 | r2 |
|--------|--------|-----------|------|----------|---------|---------|---------|--------|------|------|
| 630150 | M6x1.0 | 15.0±0.2 | H9.0 | 10.0±0.2 | 11.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630376 | M6x1.0 | 20.0±0.2 | H9.0 | 10.0±0.2 | 11.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630378 | M6x1.0 | 25.0±0.2 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630380 | M6x1.0 | 30.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630402 | M6x1.0 | 35.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630404 | M6x1.0 | 40.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630406 | M6x1.0 | 45.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630408 | M6x1.0 | 50.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630411 | M6x1.0 | 55.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630413 | M6x1.0 | 60.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630415 | M6x1.0 | 65.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630417 | M6x1.0 | 70.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630419 | M6x1.0 | 80.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630421 | M6x1.0 | 90.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630423 | M6x1.0 | 100.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630425 | M6x1.0 | 105.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630427 | M6x1.0 | 110.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630429 | M6x1.0 | 115.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |
| 630431 | M6x1.0 | 120.0±0.3 | H9.0 | 10.0±0.2 | 12.0min | 1.1±0.1 | 2.5±0.1 | 40°±5° | ~0.6 | ~0.6 |

Material: Stahl

Beschichtung: DIN EN ISO 4042 - A2K

Allgemeintoleranz (Länge, Winkel, Rundung): mittel

Zg. unvollständig vermasst, nur gültig mit dxf/dwg/CATPart/CATDrawing

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----------|-----------|-------|------------|-------------|---------|---------|----------------|-----------------|
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN ISO 2768 T1 |
| Status | R innen | R aussen | Werkstoff | Farbe | Oberfläche | Querschnitt | Volumen | Gewicht | allg. Toleranz | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---|--|--|--|--|------------|--|----------|--|--|
| Akt. | Folg. | a) A/Anpassungen und Ergänzungen/05.23/bseb | | | | | | Für die technischen Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden. | | | |
| | | b) | | | | | | | | | |
| | | c) | | | | | | | | | |
| | | Vorlage FN 4934 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Masstab 2:1 A4 | Gezeichnet | bseb | 19.09.19 | | |
| | | | | | | | Geprüft | | | | |
| | | | | | | | SAP | - | | | |
| | | | | | | | ersetzt | 10290-417-00 | | | |
| | | | | | | Technical Solutions Rosenbergsaustasse 4 CH - 9435 Heerbrugg www.sfsunimarket.biz | | 10290-417-01 | | | |