# Transpallet a pantografo per grandi altezze

## Carico max. 1.000 kg

- Struttura in acciaio saldato robusta e durevole
- Protez. da sovraccarico di serie
- Gli stabilizzatori automatici sostengono saldamente il transpallet in posizione sollevata
- Due velocità di sollevamento: veloce per carichi leggeri – lenta per carichi pesanti
- Dotazione di ruote di alta qualità, ruote orientabili e a rullo con gommatura in poliuretano
- Verniciatura in giallo, timone nero

| Versione | [1] manuale | [2] elettrico |
|---|---|---|
| Lungh. forca mm | 1.150 | 1.170 |
| Peso kg | 118 | 169 |
| | 183359 | 183360 |
| | --- | --- |

1

2

**SUPER OFFERTA**

**a partire da ---**

**183359**

### In sintesi!

| | |
|---|---|
| **Carico max.** | **1.000 kg** |
| **Alt. sollevam.** | **800 mm** |
| **Alt. da abbassato** | **85 mm** |
| **Largh. denti forca** | **163 mm** |
| **Largh. carico** | **540 mm** |
| **Ruota orient. Ø x l** | **180 x 50 mm** |
| **Ruote forca Ø x l** | **75 x 50 mm** |

**Transpallet manuale e piano sollevatore in uno.**
**Pallet e contenitori possono essere trasportati presso la postazione lavoro e sollevati ad alt. lavoro adeguata a statura operatore, per non affaticare la schiena.**

# Transpallet a pantografo per grandi altezze

## Manuale, carico max. 1.000 kg

Transpallet manuale e piano sollevatore in uno. Pallet e contenitori possono essere trasportati presso la postazione lavoro e sollevati ad alt. lavoro adeguata a statura operatore, per non affaticare la schiena.

### Telaio

- Forche monoblocco antitorsione, vernic. a polvere arancio sanguigno RAL 2002
- Ruote orient. e ruote forca con cuscinetti a sfere di precisione ad attrito volvente estremamente ridotto

### Timone

- Con leva manuale per sollevam., marcia e abbassamento
- Verniciato a polvere nero intenso RAL 9005

### Sistema idraulico

- Sistema idraulico compatto con cilindro telescopico
- Pistoni temprati con cromatura dura e lucidatura fine
- Protezione sovrapompaggio e sistema regolazione med. abbassam. autom.
- Sollevam. rapido integrato per carichi ridotti, fino a 150 kg
- Sollevam. pompaggio: fino a 150 kg senza/con carico 44/18 mm, a partire da 150 kg senza/con carico 26/14 mm
- Componenti cuscinetti e snodi lubrificati permanente e a manutenz. ridotta

RAPID LIFT

CE

### In sintesi!

| | |
|---|---|
| **Carico max.** | **1.000 kg** |
| **Baricentro di carico** | **600 mm** |
| **Alt. sollevam.** | **800 mm** |
| **Alt. da abbassato** | **85 mm** |
| **Largh. denti forca** | **160 mm** |
| **Largh. carico** | **540 mm** |
| **Ruote orient., Ø x l** | **200 x 50 mm** |
| **Ruote forca, Ø x l** | **82 x 50 mm** |
| **Ang. sterzata** | **205°** |

| | | |
|---|---|---|
| **Lungh. forca mm** | | **1.150** |
| Lungh. tot. mm | | 1.505 |
| **Ruote orient.** | **nylon** | 119863 |
| **Ruote per forca** | **nylon** | --- |
| **Ruote orient.** | **poliuretano** | 119874 |
| **Ruote per forca** | **poliuretano** | --- |