


3.0SMCJ5.0A ... 3.0SMCJ170CA
SMD Transient Voltage Suppressor Diodes
SMD Spannungs-Begrenzer-Dioden
P_{PPM} = 3000 W
P_{M(AV)} = 6.0 W
T_{jmax} = 150°C
V_{WM} = 5.0 ... 170 V
V_{BR} = 6.8 ... 200 V

Version 2016-11-23

**Typical Applications**
 Over-voltage protection
 ESD protection
 Free-wheeling diodes
 Commercial grade ¹⁾
Features
 Uni- and Bidirectional versions
 Peak pulse power of 3000 W (10/1000 μ s waveform)
 Very fast response time
 Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals ¹⁾
**Mechanical Data ¹⁾**
 Taped and reeled 3000 / 13"
 Weight approx. 0.21 g
 Case material UL 94V-0
 Solder & assembly conditions 260°C/10s
 MSL = 1
Typische Anwendungen
 Schutz gegen Überspannung
 ESD-Schutz
 Freilauf-Dioden
 Standardausführung ¹⁾
Besonderheiten
 Uni- und Bidirektionale Versionen
 3000 W Impuls-Verlustleistung (10/1000 μ s Strom-Impuls)
 Sehr schnelle Ansprechzeit
 Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien ¹⁾
Mechanische Daten ¹⁾
 Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

For bidirectional types (suffix "C" or "CA"), electrical characteristics apply in both directions.
 Für bidirektionale Dioden (mit Suffix "C" oder "CA") gelten die elektrischen Werte in beiden Richtungen.

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

| | | | |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Peak pulse power dissipation (10/1000 μ s waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 μ s) | T _A = 25°C | P _{PPM} | 3000 W ³⁾ |
| Steady state power dissipation – Verlustleistung im Dauerbetrieb | T _T = 75°C | P _{M(AV)} | 6 W |
| Peak forward surge current (half sine) – Stoßstrom (Sinushalbw.) 60 Hz | T _A = 25°C | I _{FSM} | 300 A ⁴⁾ |
| Junction temperature – Sperrschichttemperatur | | T _j | -50...+150°C |
| Storage temperature – Lagerungstemperatur | | T _s | -50...+150°C |

Characteristics**Kennwerte**




| | | | |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung | I _F = 25 A V _{BR} ≤ 200 V | V _F | < 3.0 V ⁴⁾ |
| Thermal resistance junction to ambient – Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung Thermal resistance junction to terminal – Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss | | R _{thA} R _{thT} | < 33 K/W ⁵⁾ < 10 K/W |

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
- Non-repetitive pulse see curve I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)
- Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
- Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Characteristics (T_j = 25°C)
Kennwerte (T_j = 25°C)

| Type Typ | | Stand-off voltage Sperrspannung | Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V _{WM} ¹⁾ | Breakdown voltage at I _T = 1 mA Abbruch-Spannung bei I _T = 1 mA *) I _T = 10 mA | | Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I _{PPM} (10/1000 μs) | |
|----------------|---------------|---------------------------------------|--|---|-------------------------|--|----------------------|
| unidirectional | bidirectional | V _{WM} [V] | I _D [μA] | V _{BR} min [V] | V _{BR} max [V] | V _C [V] | I _{PPM} [A] |
| 3.0SMCJ5.0A | 3.0SMCJ5.0CA | 5.0 | 800 | 6.4 *) | 7.2 *) | 9.2 | 326.0 |
| 3.0SMCJ6.0A | 3.0SMCJ6.0CA | 6.0 | 800 | 6.6 *) | 7.4 *) | 10.3 | 291.2 |
| 3.0SMCJ6.5A | 3.0SMCJ6.5CA | 6.5 | 500 | 7.2 *) | 8.0 *) | 11.2 | 267.8 |
| 3.0SMCJ7.0A | 3.0SMCJ7.0CA | 7.0 | 200 | 7.8 *) | 8.6 *) | 12.0 | 250.0 |
| 3.0SMCJ7.5A | 3.0SMCJ7.5CA | 7.5 | 100 | 8.3 | 9.2 | 12.9 | 232.5 |
| 3.0SMCJ8.0A | 3.0SMCJ8.0CA | 8.0 | 50 | 8.9 | 9.9 | 13.6 | 220.5 |
| 3.0SMCJ8.5A | 3.0SMCJ8.5CA | 8.5 | 20 | 9.4 | 10.4 | 14.4 | 208.3 |
| 3.0SMCJ9.0A | 3.0SMCJ9.0CA | 9.0 | 10 | 10.0 | 11.1 | 15.4 | 194.8 |
| 3.0SMCJ10A | 3.0SMCJ10CA | 10 | 5 | 11.1 | 12.3 | 17.0 | 176.4 |
| 3.0SMCJ11A | 3.0SMCJ11CA | 11 | 5 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 164.8 |
| 3.0SMCJ12A | 3.0SMCJ12CA | 12 | 5 | 13.3 | 14.8 | 19.9 | 150.7 |
| 3.0SMCJ13A | 3.0SMCJ13CA | 13 | 5 | 14.4 | 16.0 | 21.5 | 139.5 |
| 3.0SMCJ14A | 3.0SMCJ14CA | 14 | 5 | 15.6 | 17.3 | 23.2 | 129.3 |
| 3.0SMCJ15A | 3.0SMCJ15CA | 15 | 5 | 16.7 | 18.6 | 24.4 | 122.9 |
| 3.0SMCJ16A | 3.0SMCJ16CA | 16 | 5 | 17.8 | 19.8 | 26.0 | 115.3 |
| 3.0SMCJ17A | 3.0SMCJ17CA | 17 | 5 | 18.9 | 21.0 | 27.6 | 108.7 |
| 3.0SMCJ18A | 3.0SMCJ18CA | 18 | 5 | 20.0 | 22.2 | 29.2 | 102.7 |
| 3.0SMCJ20A | 3.0SMCJ20CA | 20 | 5 | 22.2 | 24.6 | 32.4 | 92.5 |
| 3.0SMCJ22A | 3.0SMCJ22CA | 22 | 5 | 24.4 | 27.1 | 35.5 | 84.5 |
| 3.0SMCJ24A | 3.0SMCJ24CA | 24 | 5 | 26.7 | 29.6 | 38.9 | 77.1 |
| 3.0SMCJ26A | 3.0SMCJ26CA | 26 | 5 | 28.9 | 32.1 | 42.1 | 71.2 |
| 3.0SMCJ28A | 3.0SMCJ28CA | 28 | 5 | 31.1 | 34.5 | 45.4 | 66.0 |
| 3.0SMCJ30A | 3.0SMCJ30CA | 30 | 5 | 33.3 | 36.9 | 48.4 | 61.9 |
| 3.0SMCJ33A | 3.0SMCJ33CA | 33 | 5 | 36.7 | 40.7 | 53.3 | 56.2 |
| 3.0SMCJ36A | 3.0SMCJ36CA | 36 | 5 | 40.0 | 44.4 | 58.1 | 51.6 |
| 3.0SMCJ40A | 3.0SMCJ40CA | 40 | 5 | 44.4 | 49.3 | 64.5 | 46.5 |
| 3.0SMCJ43A | 3.0SMCJ43CA | 43 | 5 | 47.8 | 53.1 | 69.4 | 43.2 |
| 3.0SMCJ45A | 3.0SMCJ45CA | 45 | 5 | 50.0 | 55.5 | 72.7 | 41.2 |
| 3.0SMCJ48A | 3.0SMCJ48CA | 48 | 5 | 53.3 | 59.2 | 77.4 | 38.7 |
| 3.0SMCJ51A | 3.0SMCJ51CA | 51 | 5 | 56.7 | 62.9 | 82.4 | 36.4 |
| 3.0SMCJ54A | 3.0SMCJ54CA | 54 | 5 | 60.0 | 66.6 | 87.1 | 34.4 |
| 3.0SMCJ58A | 3.0SMCJ58CA | 58 | 5 | 64.4 | 71.5 | 93.6 | 32.0 |
| 3.0SMCJ60A | 3.0SMCJ60CA | 60 | 5 | 66.7 | 74.0 | 96.8 | 30.9 |
| 3.0SMCJ64A | 3.0SMCJ64CA | 64 | 5 | 71.1 | 78.9 | 103 | 29.1 |
| 3.0SMCJ70A | 3.0SMCJ70CA | 70 | 5 | 77.8 | 86.4 | 113 | 26.5 |
| 3.0SMCJ75A | 3.0SMCJ75CA | 75 | 5 | 83.3 | 92.5 | 121 | 24.7 |
| 3.0SMCJ78A | 3.0SMCJ78CA | 78 | 5 | 86.7 | 96.2 | 126 | 23.8 |
| 3.0SMCJ85A | 3.0SMCJ85CA | 85 | 5 | 94.4 | 105 | 137 | 21.9 |
| 3.0SMCJ90A | 3.0SMCJ90CA | 90 | 5 | 100 | 111 | 146 | 20.5 |
| 3.0SMCJ100A | 3.0SMCJ100CA | 100 | 5 | 111 | 123 | 162 | 18.5 |
| 3.0SMCJ110A | 3.0SMCJ110CA | 110 | 5 | 122 | 135 | 177 | 16.9 |
| 3.0SMCJ120A | 3.0SMCJ120CA | 120 | 5 | 133 | 148 | 193 | 15.5 |
| 3.0SMCJ130A | 3.0SMCJ130CA | 130 | 5 | 144 | 160 | 209 | 14.3 |
| 3.0SMCJ150A | 3.0SMCJ150CA | 150 | 5 | 167 | 185 | 243 | 12.3 |
| 3.0SMCJ160A | 3.0SMCJ160CA | 160 | 5 | 178 | 198 | 259 | 11.5 |
| 3.0SMCJ170A | 3.0SMCJ170CA | 170 | 5 | 189 | 210 | 275 | 10.9 |

1 For bi-directional types having V_{WM} ≤ 10V, the reverse current limit is doubled
 Bidirektionale Typen mit V_{WM} ≤ 10V haben die doppelte Sperrstromgrenze



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

¹ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss