



### Hauptmerkmale

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Produktbereich                         | Harmony XB4<br>Harmony XB5 |
| Produkt- oder Komponententyp           | Beleuchtungsblock          |
| Kurzbezeichnung des Geräts             | ZBV                        |
| Verkauf je unteilbare Menge            | 4                          |
| Anschlüsse - Klemmen                   | Klemmfederanschlüsse       |
| Signaltyp                              | Stetig leuchtend           |
| Lichtquelle                            | Geschützte LED             |
| Lampenfassung                          | Mit LED-Modul              |
| Versorgung des Leuchtmittels           | Direkt                     |
| Farbe der Lichtquelle                  | Rot                        |
| [UH,nom]<br>Bemessungsbetriebsspannung | 24 V AC/DC bei 50/60 Hz    |

### Zusatzmerkmale

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Produktgewicht                   | 0,016 kg  |
| Versorgungsspannungsgrenzen      | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                |
| Stromaufnahme                    | 18 mA   |
| Lebensdauer                      | 100000 h bei Nennspannung und 25°C                                |
| Stoßspannungsfestigkeit          | 1 kV entspricht IEC 61000-4-5                                     |
| Montage des Blocks               | Frontmontage  |
| Code für den elektrischen Aufbau | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1 |
| Gerätedarstellung                | Grundelement  |

### Montage

|  |  |
|--|--|
| Schutzbehandlung                             | TH   |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung             | -40...70 °C  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb              | -40...70 °C  |
| Schutzart (IP)                               | IP20 entspricht IEC 60529  |
| Normen                                       | JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |
| Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale | 2 kV entspricht IEC 61000-4-4  |

|   |  |
|---|--|
| Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder  | 10 V/m entspricht IEC 61000-4-3  |
| Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung | 6 KV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-4-2<br>8 kV in Umgebungsluft (in isolierten Bereichen) entspricht IEC 61000-4-2 |
| Elektromagnetische Emission                           | Klasse B entspricht IEC 55011  |
| [UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung                   | 24 V   |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 1,0 cm   |
| VPE 1 Breite  | 4,0 cm   |
| VPE 1 Länge   | 4,6 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 8,0 g    |
| VPE 2 Art     | BB1      |
| VPE 2 Menge   | 4        |
| VPE 2 Höhe    | 4,3 cm   |
| VPE 2 Breite  | 5,3 cm   |
| VPE 2 Länge   | 5,5 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 41,0 g   |
| VPE 3 Art     | S03      |
| VPE 3 Menge   | 640      |
| VPE 3 Höhe    | 30,0 cm  |
| VPE 3 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 3 Gewicht | 7,225 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung


|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---

Abmessungen

---

Mit ZB5AZ009 Befestigungsflansch



mit ZB4BZ009 Befestigungsflansch

