

Tragschienenadapter - UCS DIN 145-F 7035



2203839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203839>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Tragschienenadapter zur Montage eines Gehäuses UCS 145-125-F (lange Seite) oder UCS 195-145-F (kurze Seite) auf einer Tragschiene NS 35, wird anstelle einer Seitenwand UCS SW 145 in das Gehäuse gesetzt, Material: Polycarbonat, Farbe: lichtgrau ähnlich RAL 7035



Ihre Vorteile

- Praxisgerechte Individualisierungsmöglichkeiten
- Werkzeugloses Rastprinzip erlaubt einfache Montage an der Gerätewand
- Flexible Montageoptionen für den Schaltschrank- und Feldeinsatz
- Anwendungsgerecht adaptierbar dank identischer Aufnahmen im Gehäuse
- Unterschiedliche Farben für hohen Wiedererkennungswert innerhalb und außerhalb des Schaltschranks

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2203839
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACFCAZ
GTIN	4055626540313
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	25 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte das Familiendatenblatt im Download-Bereich.
Allgemein	ACHTUNG: Beachten Sie das maximal zulässige Gesamtgewicht.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschienenadapter
Ausführung	Flache Bauform
Gehäuseart	Universalgehäuse
Lüftungsöffnung vorhanden	nein
Gehäuseserie	UCS

Maße

Breite	39,5 mm
Höhe	130,2 mm
Tiefe	23,9 mm
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	16,9 mm

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (7035)
	lichtgrau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
CTI nach IEC 60112	225
Isolierstoff	PC
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt
Material Gehäuse	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Vibrationsprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenz	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Beschleunigung	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Prüfdauer je Achse	2,5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

Glühdrahtprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Einwirkdauer	30 s

Tragschienenadapter - UCS DIN 145-F 7035



2203839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203839>

Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Prüfdauer	1 h
Kraft	20 N

Mechanische Festigkeit / Falltrommel

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhöhe	50 cm
Frequenz	50

Schocken

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	15g
Schockdauer	11 ms
Anzahl der Schocks je Richtung	3
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.)

Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe

Prüfspezifikation	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden

Schutzart (IP-Code)

Prüfspezifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
Ergebnis Schutzgrad IP-Code	IP40

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP40
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	95 %

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	auf waagerechter Tragschiene NS 35/7,5 und NS 35/15 nach EN 60715

Verpackungsangaben

Verpackungsart	PE-Beutel
----------------	-----------

Tragschienenadapter - UCS DIN 145-F 7035

2203839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203839>



Zulassungen



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 240868

Tragschienenadapter - UCS DIN 145-F 7035



2203839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203839>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0	27370419
ECLASS-10.0.1	27370419
ECLASS-11.0	27370419

ETIM

ETIM 8.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Tragschienenadapter - UCS DIN 145-F 7035



2203839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203839>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Tragschienenadapter - UCS DIN 145-F 7035

2203839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203839>

Zubehör

Universalgehäuse

Universalgehäuse - UCS 145-125-F-GD 7035 - 2203332

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203332>



Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse

Universalgehäuse - UCS 145-125-F-GD 9005 - 2203333

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203333>



Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckenlegern türkisblau

Tragschienenadapter - UCS DIN 145-F 7035

2203839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203839>

Universalgehäuse

Universalgehäuse - UCS 145-125-F-CCD 7035 - 2203447

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203447>



Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckenlegern, Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckenleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung, Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse

Universalgehäuse - UCS 145-125-F-CCD 9005 - 2203448

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203448>



Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckenlegern, beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckenleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung, Gehäusefarbe schwarz mit Eckenlegern türkisblau

2203839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203839>

Universalgehäuse

Universalgehäuse - UCS 145-125-F-GD-RPI 7035 - 1019749

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1019749>



Komplettgehäuse für Leiterplatten. Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände mit Öffnungen für alle relevanten Anschlüsse, Klebedome zur Befestigung des Raspberry Pi Model B2 und B3 Computers, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse

Universalgehäuse - UCS 145-125-F-GD-RPI 9005 - 1019720

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1019720>



Komplettgehäuse für Leiterplatten. Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände mit Öffnungen für alle relevanten Anschlüsse, Klebedome zur Befestigung des Raspberry Pi Model B2 und B3 Computers, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe schwarz mit Eckenlegern türkisblau

Tragschienenadapter - UCS DIN 145-F 7035

2203839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203839>

Universalgehäuse

Universalgehäuse - UCS 195-145-F-GD 7035 - 2203336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203336>



Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse

Universalgehäuse - UCS 195-145-F-GD 9005 - 2203337

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203337>



Komplettgehäuse für Leiterplatten, flexibel positionierbar; beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Klebedome zur Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe: schwarz, mit Eckenlegern türkisblau

Tragschienenadapter - UCS DIN 145-F 7035

2203839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203839>

Universalgehäuse

Universalgehäuse - UCS 195-145-F-CCD 7035 - 2203453

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203453>



Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckenlegern, Beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckenleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung, Gehäusefarbe lichtgrau mit Eckenlegern türkisblau

Universalgehäuse

Universalgehäuse - UCS 195-145-F-CCD 9005 - 2203441

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2203441>



Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckenlegern, beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckenleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung, Gehäusefarbe schwarz mit Eckenlegern türkisblau

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de