

rolcontainer **rolltainer® QP**

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1530 x 815 x 724
mm, nuttige hoogte 1350 mm,
opbouwelementen: 2 wanden
(draadgaas), constructie van staal
met slag- en krasvaste
poedercoating in lijkt op RAL6024
verkeersgroen, platform van
hogedruk polyethyleen in lijkt op
RAL6024 verkeersgroen, met
polypropyleen-banden



Artikelnummer: 219979

Rolcontainer rolltainer® QP

van kunststof

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1530 x 815 x 724 mm
- nuttige hoogte 1350 mm
- opbouwelementen: 2 wanden (draadgaas)
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lijkt op RAL6024 verkeersgroen
- platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL6024 verkeersgroen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden

Technische details

transporttoestel transportwagen

kleur platform

lijkt op RAL6024
verkeersgroen

type wagen	rolcontainer	materiaal onderstel	staal
constructies	2 wanden (draadgaas)	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	500 kg	kleur onderstel	lijkt op RAL6024 verkeersgroen
hoogte	1530 mm	nestbaar	nee
lengte	815 mm	wiel-ø	108 mm
breedte	724 mm	banden	polypropyleen
nuttige hoogte	1350 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
platform	doorbroken	gewicht	22,1 kg
materiaal platform	hogedruk polyethyleen		