

## Tablettwagen

Traglast 150 kg, mit 36 Etage(n),  
Tablettablage, Gestell elektrolytisch  
verzinkt in silber, Räder mit  
Polyurethan-Bereifung

Artikelnummer: 272251



### Tablettwagen

- Traglast 150 kg
- mit 36 Etage(n), Tablettablage
- Höhe x Länge x Breite 1880 x 600 x 440 mm
- Gestell elektrolytisch verzinkt in silber
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Lieferumfang: ohne Tablett
- 5 Jahre Garantie

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Wagentyp	Tablettwagen	Bereifung	Polyurethan
Höhe	1880 mm	Rad-Ø	100 mm
Etagen Anzahl	36 Stück	Radlager	Schwenklager

Traglast	150 kg	Material Gehäuse	Stahl
Traglast Etage	4 kg	klappbar	nein
Etagentyp	Tablettablage	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	keine	Oberfläche	elektrolytisch verzinkt
Material	Stahl	Farbe	silber
Länge	600 mm	Lieferumfang	ohne Tablett
Breite	440 mm	Garantie	5 Jahre
Etagenausrichtung	gerade	Gewicht	28 kg

## Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
501943		Besteckbehälter für Etagenwagen, Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm, einhängbar, aus Edelstahl
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel