





Artikel-Nr.: 072627

Bez.: Stiftleiste 2 polig winkel




### Specifications

Current Rating: 2A AC, DC  
Voltage Rating: 250 AC Maximum  
Operating Temp: -25°C ~ + 85°C  
Contact Resistance: 10mΩ Max  
Insulation Resistance: 1000MΩ Min  
Terminal Material: Brass/ Tin-plated/ Gold-plated  
Material: Nylon 66, UL94V-2



Poles	Dimension mm (in.)	
	A	B
2	2.54(0.100)	5.12(0.202)
3	5.08(0.200)	7.66(0.302)
4	7.62(0.300)	10.20(0.402)
5	10.16(0.400)	12.74(0.502)
6	12.70(0.500)	15.30(0.602)
7	15.24(0.600)	17.94(0.706)
8	17.78(0.700)	20.48(0.806)
9	20.32(0.800)	23.02(0.906)
10	22.86(0.900)	25.58(1.007)
11	25.40(1.000)	28.12(1.107)
12	27.94(1.100)	30.68(1.208)
13	30.48(1.200)	33.10(1.303)
14	33.02(1.300)	35.80(1.409)
15	35.56(1.400)	38.34(1.509)
16	38.10(1.500)	40.94(1.612)
17	40.64(1.600)	43.30(1.705)
18	43.18(1.700)	45.90(1.807)
19	45.72(1.800)	48.56(1.912)
20	48.26(1.900)	50.80(2.000)



[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid  
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

