

## PAVOY omkleedbank

### Basis

hoogte x lengte x diepte 1600 x 1500 x 770 mm, zitting van kunststof lijsten in wit, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: opbouw met kledinghaaklijst, rugleuning en eronder aangebracht schoenenrooster

Artikelnummer: 210117



## PAVOY Kleedkamerbank Basis

### Met kunststof latten

omkleedbank





- hoogte x lengte x diepte 1600 x 1500 x 770 mm
- zitting van kunststof lijsten in wit
- zitting hoogte x diepte 430 x 370 mm
- frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw in hoogte verstelbare voeten
- uitrusting: opbouw met kledinghaaklijst, rugleuning en eronder aangebracht schoenenrooster
- 12 haak
- gebruik beide zijden

- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 10 jaar garantie
- GS- en TÜV-getest

## Technische details

meubeltype	zitmeubel	bank uitrusting	kledinghaaklijst, rugleuning, schoenenrooster
zitmeubeltype	bank	hakenlijst	ja
banktype	omkleedbank	kledinghaak aantal	12 stuks
gebruik	beide zijden	schoenenrooster	ja
hoogte	1600 mm	materiaal onderstel	staal
hoogte garderobe	1600 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
zithoogte	430 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
lengte	1500 mm	onderbouw	in hoogte verstelbare voeten
diepte	770 mm	garantie	10 jaar
zitdiepte	370 mm	levering	voorgemonteerd
materiaal zitting	kunststof lijsten	certificering	GS // TÜV
kleur zitting	wit	gewicht	49 kg

## Dit past ook bij ...

102039		EHBO-koffer, Vulling: conform DIN 13157, koffer van slagvast en sterk ABS in oranje, met wandhouder
103150		ligstoel, bekleding van kunstleer in zwart, hoogte x lengte x breedte 500 x 1900 x 700 mm, tweedelig
504280		stationsklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik
523187		vloermat voor vochtige ruimte, voor effen oppervlakken, breedte 600 mm, van polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit