


MUNK Stehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 7 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), aus Aluminium

Artikelnummer: 142710



MUNK Sicherheitsstufenleiter

Aufstieg beidseitig

Stehleiter






- Aufstieg beidseitig
- 2 x 7 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,15 m
- Stufentiefe 80 mm
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 13,4 kg

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung

Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	ja
Arbeitshöhe	3,15 m	Spreizsicherung	ja
Stufen Anzahl	2 x 7	Leiter Ausführung	einteilig
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Ablageschale	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Treppengängig	nein
Höhe	1610 mm	Unterbau	rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
klappbar	ja	Gewicht	13,4 kg
fahrbar	nein		

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE