

## Sicherheitsrollbehälter rolltainer®

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x  
Breite 1800 x 815 x 724 mm,  
Nutzhöhe 1585 mm, Aufbauten: 4  
Wände (Drahtgitter), 1 Boden, Dach,  
1 Zwischenboden aus Drahtgitter,  
Gestell aus Stahl galvanisch blau  
verzinkt, Plattform aus Holz, Mit  
Polypropylen-Bereifung auf  
Polypropylen-Felge



Artikelnummer: 219840



## Sicherheitsrollbehälter rolltainer®

### Traglast 500 kg

Sicherheitsrollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1800 x 815 x 724 mm
- Nutzhöhe 1585 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Drahtgitter), 1 Boden, Dach
- 1 Wand mittig geteilt, beide Teile schwenkbar
- 1 Zwischenboden aus Drahtgitter
- 1 x Klappbarer Drahtgitterboden
- Verschließbar mit Vorhängeschloss
- Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Plattform aus Holz
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 108 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- Lieferung ohne Schloss

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Wagentyp	Sicherheitsrollbehälter	Böden- / Ebenentyp	Klappbarer Drahtgitterboden
Aufbauten	4 Wände (Drahtgitter), 1 Boden, Dach	Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück
Aufbauten Funktion	1 Wand mittig geteilt, beide Teile schwenkbar	Schließsystem	Vorhängeschloss
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Höhe	1800 mm	Bereifung	Polypropylen
Länge	815 mm	Material Felge	Polypropylen
Breite	724 mm	Durchmesser Rad	108 mm
Nutzhöhe	1585 mm	Deckel	ja
Plattform Konstruktion	durchbrochen	Lieferumfang	ohne Schloss
Material Plattform	Holz	Wagen Ausstattung	1 Zwischenboden aus Drahtgitter
Material Gestell	Stahl	Gewicht	57,5 kg

## Zubehör

219976		Drahtgitterboden, Traglast 150 kg, Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt
243999		Kunststoffboden, Für Behälter Breite x Tiefe 705 x 728 mm, Traglast 150 kg, Aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL7046 telegrau