

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder




| | |
|---------------|--|
| Bezeichnung | M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 16, ungeschirmt, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 723 |
| Bestellnummer | 09 0507 00 16 |


Abbildung



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer | 09 0507 00 16 |
| Steckverbinder-Bauform | Flanschstecker |
| Ausführung | Steckverbinder Stift gerade |
| Steckverbinder Verriegelung | schrauben |
| Anschlussart | löten |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussquerschnitt | 0,25 mm ² / AWG 24 |
| Grenztemperatur von / bis | -40 °C / 95 °C |
| Anzugsdrehmoment Mutter | 0,5 - 1 Nm |
| Mechanische Lebensdauer | > 500 Steckzyklen |
| Gewicht (gr) | 11.53 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Elektrische Kennwerte

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Bemessungs-Stoßspannung | 500 V |
| Bemessungsstrom (40°C) | 3,0 A |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 ¹⁰ Ω |
| Verschmutzungsgrad | 1 |
| Überspannungskategorie | I |
| Isolierstoffgruppe | III |
| EMV-Tauglichkeit | ungeschirmt |

Produktdatenblatt

Miniatur Steckverbinder



| | |
|---------------|--|
| Bezeichnung | M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 16, ungeschirmt, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 723 |
| Bestellnummer | 09 0507 00 16 |

Werkstoffe

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Material Gehäuse | Zinkdruckguss vernickelt |
| Material Kontaktkörper | PBT (UL94 V-0) |
| Material Kontakt | CuZn (Messing) |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| REACH SVHC | CAS 7439-92-1 (Lead) |
| SCIP Nummer | 59f0898d-3b6e-4163-97f7-c27d4805539c |


Zulassungen / Approbationen

| | |
|-------------|----|
| Zulassungen | UL |
|-------------|----|

Klassifikationen

| | |
|-------------|-------------|
| eCl@ss 11.1 | 27-44-01-09 |
| ETIM 7.0 | EC003569 |

Montageanleitung / Montageausschnitt



| | |
|---------------|--|
| Bezeichnung | M16 IP67 Flanschstecker, Polzahl: 16, ungeschirmt, löten, IP67, UL |
| Produktgruppe | M16 IP67 Serie 723 |
| Bestellnummer | 09 0507 00 16 |

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.