



Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- oder Komponententyp	Verriegelte Steckdose
Kurzbezeichnung des Geräts	Unika-Steckdose
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	2P+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Schrank- und Schalttafeleinbau
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100-130 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	4 h
Schutzart	Ohne Schutz
Stecksockelmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte	Hülsen: vernickeltes Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Maximaler Kabelquerschnitt	10 mm ²
Max. Kabelaußendurchmesser	25 mm
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 21
Produktgewicht	0,608 kg
Basisabmessungen	103 x 225 mm
Höhe	225 mm
Breite	103 mm
Tiefe	127 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Gelb

Montage

Normen	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Feuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,5 cm
VPE 1 Breite	26,0 cm
VPE 1 Länge	17,0 cm
VPE 1 Gewicht	726,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,117 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------