

Exact Rohrsägen und Rohranfasmaschinen

RG300011

Rohrsäge Typ V1000 für Lüftungsrohre



Die neue PipeCut V1000 bietet eine einfache Handhabung und einen großen Anwendungsbereich zum Trennen von Wickelfalzrohren. Speziell für die Klimatechnik ist dieses System eine enorme Arbeitserleichterung. Mit der V1000 werden Wickelfalzrohre mit einem Durchmesser von 75-1000 mm innerhalb weniger Sekunden getrennt.

- Neue Ära bei der Trennung von Lüftungsrohren

Lieferumfang: PipeCut V1000, Tragetasche, Cermet V155 Sägeblatt, Bedienungsanleitung, Innensechskant 5 mm + 2 mm, DVD, (Rollenaufgaben optional erhältlich)

Technische Daten

Sägebereich (mm)	75 - 1000
Durchmesser Sägeblatt (mm)	155
Max. Wandstärke	Stahl 6mm, PVC 6 mm
Geeignet für	Wickelfalzrohre
Aufnahme (mm)	65
Gewicht (kg)	6
Geschwindigkeit (1/min)	4000

Zubehör

RG300011

Rohrsäge Typ V1000 für Lüftungsrohre



RG300012

Rohraufgaben für V1000 (3 Stk. mit Tasche)



RG300014

Sägeblatt CERMET V155
Dünnwandige Lüftungsrohre