

Gesinterte Diamant-Trennscheiben

Für den Einsatz in Winkelschleifern
(Akku und Kabel)

ANWENDUNG

- Für Schnitte in sehr harten Materialien, wie keramische Fliesen (auch Porzellan und glasiert), hartgebrannte Ton-Dachziegel, Klinker, Terracotta, Zementfaserplatten, Steinzeug
- Nicht geeignet für Nassschnitte

PRODUKTMERKMALE

- Diamant-Trennscheiben mit einer erhöhten Konzentration an sehr hochwertigen Diamanten für exzellente Schnittleistungen in extrem harten Materialien.
- Direkt auf den Blattkörper gesinterte, umlaufende Diamantschneide für saubere kantenbruchfreie Schnitte.
- Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz.



Fliesen, Hartkeramik

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- höhe mm	Segment- breite mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3735-XJ	115	22.2	7	1.6	1	5035048058732		II
DT3736-XJ	125	22.2	7	1.6	1	5035048058749		II
DT3737-XJ	180	22.2	7	2.1	1	5035048058756		II
DT3738-XJ	230	22.2	7	2.1	1	5035048058763		II



Lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben

Für den Einsatz in Winkelschleifern
(Akku und Kabel)

ANWENDUNG

- Für Schnitte in sehr abrasiven Materialien, wie Asphalt, Frischbeton oder Schlackestein

PRODUKTMERKMALE

- Sehr robuste, lasergeschweißte Diamant-Trennscheiben mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit beim Einsatz in sehr abrasiven Materialien
- Für den Einsatz auf benzingetriebenen, handgeführten Diamantsägen oder auf leichten Sägen mit Führungswagen
- Große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer
- Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz



Asphalt, Frischbeton

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- höhe mm	Segment- breite mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3780-XJ	300	20	7.5	2.8	1	5035048058671		II
DT3783-XJ	350	20	7.5	3.2	1	5035048058701		II
DT3785-XJ	350	25.4	7.5	3.2	1	5035048058725		II

- Trennscheiben mit 20 mm-Bohrungen für den Einsatz mit benzingetriebenen Maschinen



Professional Economy

Für den Einsatz in Winkelschleifern
(Akku und Kabel)

ANWENDUNG

- Für Schnitte in den gängigen Baustellenmaterialien, wie Ziegel, Beton (auch armiert), Estrich, weichen bis mittelharten Natur-, Kunststein- und Verlegematerialien

PRODUKTMERKMALE

- Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis



Universal: Allgemeine Baustellenmaterialien – schneller, einfacher Schnitt

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- höhe mm	Segment- breite mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3701-QZ	115	22.2	7	1.75	1	5035048025895		II
DT3711-QZ	125	22.2	7	1.8	1	5035048025901		II
DT3721-QZ	180	22.2	7	2.1	1	5035048025918		II
DT3731-QZ	230	22.2	7	2.3	1	5035048025925		II
DT3751-QZ	300	20	7	2.8	1	5035048025932		II

- Trennscheiben mit 20 mm-Bohrungen für den Einsatz mit benzingetriebenen Maschinen



Professional Economy

Für den Einsatz in Winkelschleifern
(Akku und Kabel)

ANWENDUNG

- Für saubere Schnitte in Marmor, Terrazzo, Estrich, weichem Natursand- und Kalkstein sowie insbesondere in Ton, weichem und mittelhartem Feuerfeststein, Betonstein-Platten, Ziegel etc.

PRODUKTMERKMALE

- Die robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit Turbo-Schneidring für Schnitte mit gutem Schnittergebnis.
- „Turbo“- Schneidrand sorgt für ausbrucharmer Schnittkanten und effektive Kühlung der Scheibe.



Turbo: Allgemeine Baustellenmaterialien – sauberer Schnitt

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Bohrung mm	Segment- höhe mm	Segment- breite mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT3702-QZ	115	22.2	7	2.1	1	5035048025970		II
DT3712-QZ	125	22.2	7	2.2	1	5035048025987		II
DT3722-QZ	180	22.2	7	2.4	1	5035048025994		II
DT3732-QZ	230	22.2	7	2.6	1	5035048026007		II

