




CM 02 E 14S-5 P

Industrial Connectors:Rund-Steckverbinder CM-Serie:Gerätestecker

Produktbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Beschreibung | Gerätestecker mit Flansch, Kontakte mit Lötkelch |
| Typ | CM 02 E 14S-5 P |
| Bestell-Nr. | 932 843-100 |
| Polzahl | 5 |
| Leitungsquerschnitt | max. 1 mm ² |
| Norm | MIL-C 5015 bzw. VG 95 342 |
| Gehäusefarbe | schwarz |

Zeichnung



Technische Daten

| | |
|----------------------|------------|
| Stiftdurchmesser | 1,6 mm |
| Bemessungsspannung | AC/DC 50 V |
| Bemessungsstrom | 10 A |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mOhm |
| Anschlußart | löten |
| Gehäusegröße | 14S |
| Gehäusebefestigung | Schrauben |

Werkstoff

| | |
|------------------------|----|
| Kontaktflächenmaterial | Ag |
|------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|--|
| Kontaktträgermaterial | PA 66-GF 25 |
| Gehäusematerial | PA 66-GF 25 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzgrad (IEC 60529) | IP 67 |
| Nennspannung | 3 |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +90 °C |
| Anbauflächentemperatur | bis 100 °C |
| Brennbarkeitsklassen | |
| Brennbarkeit, UL Standard | 94 V-1 |
| Verpackungseinheit | |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Lieferumfang bzw. Zubehör | |
| Lieferumfang | 1 Gerätestecker |
| Zubehör gesondert zu bestellen | steckbar mit / passend zu CM 06 EA 14S-5 S; Flachdichtung CM 02 D 14S, Bestell-Nr. 733 321-002; Schutzkappe CM 02 SD 14S, Bestell-Nr. 831 620-100; Schutzhaube SHK 1, Bestell-Nr. 733 849-001 |