


# Diamanttrennscheibe

# DT 600 ACM SUPRA



## Eigenschaften

Ausführung	vakuumgelötet
Segmentierung	standard
Aggressivität	■■■■■■■□
Standzeit	■■■■■■■□

## Produktnutzen

Vakuum-gelötete Scheibe für nahezu alle metallischen Werkstoffe - Kein Verschleißverhalten wie bei üblichen Diamanttrennscheiben und somit fast geruchs- und schmutzneutral - Extra dünnes Stamblatt für hohe Schnittrigkeit und Aggressivität

## Werkstoffe

Stahl	●
Edelstahl	●
Metall Universal	●
NE-Metalle	●
Guss	●
Aluminium	◐

## Einsatzbereich

- ▶ Bauunternehmen
- ▶ Garten- und Landschaftsbau
- ▶ Hoch- und Tiefbau
- ▶ Hochbau
- ▶ Pflasterbetriebe
- ▶ Stahlbau
- ▶ Straßenbau

Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/Länge/Breite/Höhe	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 42 / 1,3 / 1,8	1	355720
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 36 / 1,3 / 1,8	1	355722

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Bohrung in mm	Vmax m/s	Zulässige U/min	Segment in mm Anzahl/Länge/ Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 42 / 1,6 / 1,8	1	355721

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

