

Artikelnummer: 96970

Kurzbeschreibung: Gitter-Schrankwagen mit Stangenverschluss L 1215 x B 800 mm

Langbeschreibung: Gitter-Schrankwagen mit Stangenverschluss L 1215 x B 800 mm: Viel Raum für sichere Transporte bietet dieser große Gitter-Schrankwagen. Leicht zu schieben, schützt der Gitter-Schrankwagen die Transportgüter mit seinem Stangenverschluss auch vor unerwünschten Zugriffen. Sicheren und stabilen Halt gewährleistet der Gitter-Schrankwagen mit seiner pulverbeschichteten Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl in RAL 5010 enzianblau.



Seine Größe macht ihn zu einem idealen Transporter für größere Gegenstände, die sicher und schnell verladen und transportiert werden müssen. Dabei sind die Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet, die nach Europäischer Norm EN 1757-3 geprüft sind. Die Bockrollen sind nicht drehbar und mit Vollgummibereifung im Rollenlager versehen. Die Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte im Buche-Dekor ist besonders belastbar und leicht zu reinigen. Der Gitter-Schrankwagen verfügt über einen Stangenverschluss. Einfach noch ein Vorhängeschloss anbringen und schon sind die Gegenstände in diesem Gitter-Schrankwagen geschützt vor ungewünschten Zugriffen. Technische Details: Ladefläche L x B: 1215 x 800 mm

Außenmaß L x B: 1385 x 880 mm

Etagenhöhe: 280 / variabel mm

Schiebegriffhöhe:

1000 mm

Tragkraft: 500 kg

Rad im Durchmesser: 200 mm

Eigengewicht: 92 kg

EAN/GTIN: 4250448503137