




### Keiner ist wie Scoper!

Der erste Gefahrstoffschrank mit praktischer Vertikalauszugstechnik. SCOPER kombiniert innovative, zeitgemäße Technik, maximalen Komfort und Sicherheit. Wenn die Anzahl der benötigten Substanzen steigt, die einzelnen Verbrauchsmengen jedoch sinken, ist ein optimales Lagerkonzept gefragt.

SCOPER slim: Gleiches Lagervolumen wie Standardschränke – bei halber Schrankbreite. Auf nur 45 cm Breite kann in einem SCOPER Gefahrstoffschrank die annähernd gleiche Menge an Gefahrstoffen gelagert werden wie in einem 90 cm breiten Schrank mit Auszügen. So nutzen Sie Stellflächen effizient

Wahlweise gibt es den Schrank mit jeweils einem (SCOPER slim, B 45 cm) oder zwei Vertikalauszügen (SCOPER wide, B 81 cm). Jeder Vertikalauszug ist im Standard-Lieferumfang mit 4 oder 5 Fachböden ausgestattet. Weitere Kombinationen sind auf Anfrage lieferbar.



Sicherheit auf Knopfdruck - automatisches Öffnen und Schließen ist komfortabel und hilfreich

- Im Brandfall löst ein elektronischer Temperatursensor das Schließen der Vertikalauszüge aus
- Serienmäßige Türenschließung nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
- Serienmäßige, intelligente Stoppfunktion: der Vertikalauszug erkennt Hindernisse, dadurch keine Klemmgefahr für Hände und Finger.
- Bei Stromausfall werden die Auszüge akkugepuffert sicher, automatisch geschlossen
- Vertikalauszug abschließbar mit Profizylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- Das Abschließen des Schanks blockiert den Motor, die Vertikalauszüge können nicht mehr geöffnet werden, ein Zugriff von Unbefugten wird so sicher verhindert.
- Integriertes Entlüftungssystem (NW 75 mm)
- Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510 (Anlage 3)
- Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)

- Die im Lieferumfang enthaltene Bodenwanne wird inkl. Lochblechabdeckung geliefert. Diese kann zusätzlich als Stellfläche genutzt werden
- verstellbare Lagerebenen im 25 mm Raster
- beidseitiger Zugriff, kann optimal in Arbeitsplätze integriert werden



Der beidseitige Zugriff ist ideal für die Integration in Arbeitsplätze

### Scoper Slim mit 4 oder 5 Fachböden

Mit den Gefahrstoffschränken der SCOPER-Reihe erfüllen Sie wichtige Voraussetzungen bei der Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen.



Bild zeigt Schrank mit optional erhältlichen Reling-System

Scoper slim bietet die volle Funktionalität bei halber Schrankbreite. Je nach Typ sind die Schränke mit 4 oder 5 Fachböden ausgestattet. Inklusive einer Bodenwanne samt Lochblechabdeckung



- absolute Gesetzeskonformität
- Brandgeschützter Gefahrstoffschrank - Typ 90 mit Vertikalauszug
- Höchster Komfort und Sicherheit in der Anwendung
- Bodenwanne geprüft gemäß StawaR

Bestell-Nr. 245-539-J0

Scoper - Sicherheit, schneller Zugriff, Übersicht, perfektes Handling

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

ab Seite 170



Je nach Typ sind die Schränke mit 4 oder 5 Fachböden ausgestattet. Inklusive einer Bodenwanne samt Lochblechabdeckung

Typ	45-4	45-5
Ausstattung	4 Fachböden, 1 Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	5 Fachböden, 1 Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
Anzahl Lagerebenen	5	6
Maße außen B x T x H [mm]	449 x 860 x 1966	449 x 860 x 1966
Maße innen B x T x H [mm]	331 x 775 x 1750	331 x 775 x 1750
Traglast Fachboden [kg]	50	50
Traglast je Vertikalauszug [kg]	140	140
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	13	13
Gewicht [kg]	344	344
Bestellnummer blau	245-544-J0	245-541-J0
Bestellnummer gelb	245-542-J0	245-539-J0
Bestellnummer grau	245-543-J0	245-540-J0