

Rollcart chariot à plateaux

force 400 kg, 3 niveaux avec
tablette de rétention, plateau
longueur x largeur 995 x 695 mm,
plateau(x) en tôle, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL5010 bleu
gentiane, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158074

Rollcart Chariot à plateaux

Avec tablettes de rétention en tôle

chariot à plateaux

- force 400 kg
- 3 niveaux avec tablette de rétention
- plateau longueur x largeur 995 x 695 mm
- hauteur x longueur x largeur 840 x 1200 x 700 mm
- plateau(x) en tôle
- hauteur du bord 30 mm
- barre de poussée horizontal
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- boîtier en acier

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	400 kg	Sens de la poignée	horizontal
longueur de plateau	995 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	695 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	3 pièce	matériau de boîtier	acier
type de niveau	tablette de rétention	Diamètre de roue	200 mm
matériau plateau(x)	tôle	roulement	roulement rainuré à billes
Hauteur du bord	30 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	840 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	1200 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	700 mm	nombre de barres de poussée	1 pièce
matériau	acier	Poids	57 kg
matériau de finition	soudé		