

Einmalspritzen

Produkt	Frei von ● Latex ○ PVC ○ DEHP	Größe	Konus	Skalenwert	VE Stück	Artikelnummer	PZN
Injekt® 2teilige Einmalspritzen							
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Polypropylen/Polyethylen ■ Mit grüner Kolbenstange ■ Hochtransparenter Zylinder ■ Schwarze Graduierung <ul style="list-style-type: none"> - Wischfest, ideale Ablesbarkeit - Graduierung in ml zur Volumendosierung - Über Nennvolumen verlängerte Skala ■ Minimales Restvolumen ■ Sicherer Kolbenstopp <ul style="list-style-type: none"> - Problemloses Aufziehen bis Max-Volumen ■ Silikonölfrei ■ Volumen: 2 ml = max. 3 ml 5 ml = max. 6 ml 10 ml = max. 12 ml 20 ml = max. 24 ml ■ Packung zu 100 Stück 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ○ 	mit Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1					
		2 ml	zentrisch	0,1 ml	25 Pack	4606027V	2057895
		5 ml	exzentrisch	0,2 ml	20 Pack	4606051V	2057903
		10 ml	exzentrisch	0,5 ml	12 Pack	4606108V	2057926
		20 ml	exzentrisch	1,0 ml	8 Pack	4606205V	2057932
Injekt® 2teilige Einmalspritzen							
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherer Kolbenstopp <ul style="list-style-type: none"> - Problemloses Aufziehen bis Max-Volumen ■ Silikonölfrei ■ Volumen: 2 ml = max. 3 ml 5 ml = max. 6 ml 10 ml = max. 12 ml 20 ml = max. 24 ml ■ Packung zu 100 Stück 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ○ 	mit Luer-Lock-Ansatz nach EN ISO 7886-1					
		2 ml	zentrisch	0,1 ml	25 Pack	4606701V	0610968
		5 ml	zentrisch	0,2 ml	20 Pack	4606710V	0610974
		10 ml	zentrisch	0,5 ml	12 Pack	4606728V	0611005
		20 ml	zentrisch	1,0 ml	8 Pack	4606736V	0611034
Omnifix® 3teilige Einmalspritzen							
<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Polypropylen ■ Hochtransparenter Zylinder ■ Schwarze Graduierung <ul style="list-style-type: none"> - Starker Kontrast - Wischfest, ideale Ablesbarkeit - Graduierung in ml zur Volumendosierung ■ Sicherer Kolbenstopp <ul style="list-style-type: none"> - Sicheres Aufziehen bis zum Max-Volumen ■ Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk (latexfrei); mit doppeltem Dichtungsring; für langsames Aufziehen und Injizieren und zum Dosieren kleiner Mengen ■ Minimales Restvolumen ■ Volumen: 10 ml = max. 12,0 ml 50 ml = max. 60,0 ml ■ Packung zu 100 Stück 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 	mit Luer-Ansatz nach EN ISO 7886-1					
		3 ml	zentrisch	0,1 ml	25 Pack	4616025V	6715622
		5 ml	exzentrisch	0,2 ml	20 Pack	4616057V	0569958
		10 ml	exzentrisch	0,5 ml	12 Pack	4616103V	0569964
		20 ml	exzentrisch	1,0 ml	8 Pack	4616200V	0569970
		30 ml	exzentrisch	1,0 ml	6 Pack	4616308F	0569987
		50 ml	exzentrisch	1,0 ml	1 Pack	4616502F	0570051
Omnifix® 3teilige Einmalspritzen							
<ul style="list-style-type: none"> ■ Leichtgängiger Kolbenstopfen aus synthetischem Kautschuk (latexfrei); mit doppeltem Dichtungsring; für langsames Aufziehen und Injizieren und zum Dosieren kleiner Mengen ■ Minimales Restvolumen ■ Volumen: 10 ml = max. 12,0 ml 50 ml = max. 60,0 ml ■ Packung zu 100 Stück 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 	mit Lock-Ansatz (auch für den Einsatz in Spritzenpumpen geeignet) nach EN ISO 7886-1					
		3 ml	zentrisch	0,1 ml	25 Pack	4617022V	6706362
		5 ml	zentrisch	0,2 ml	20 Pack	4617053V	0570016
		10 ml	zentrisch	0,5 ml	12 Pack	4617100V	0570022
		20 ml	zentrisch	1,0 ml	8 Pack	4617207V	0570039
		30 ml	zentrisch	1,0 ml	6 Pack	4617304F	0570045
		50 ml	zentrisch	1,0 ml	1 Pack	4617509F	0570068