

## hofe

### rayonnage pour produits dangereux - rayonnage départ

convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1360 x 635 mm, 4 niveaux avec tablette de rétention, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montant en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 228413



## hofe Rack pour produits dangereux

### Champ de base

rayonnage pour produits dangereux - rayonnage départ

- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1360 x 635 mm
- charge maximale par élément 1200 kg / charge max. par tablette 200 kg
- largeur x profondeur compartiment 1300 x 600 mm
- 4 niveaux avec tablette de rétention
- réglable au pas de 25 mm
- niveaux avec rebord
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- montant en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion






- Produit livré démonté
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- 5 années de garantie




## Détails techniques

|                                  |   |                                  |  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| type de meuble                   | rayonnage                                       | nombre de tablettes/niveaux      | 4 pièce  |
| type de stockage de produits dan | rayonnage                                       | équipement des tablettes / nivea | rebord   |
| type de rayonnage                | rayonnage pour produits dangereux               | tablette réglable au pas         | 25 mm  |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable                              | utilisation                      | unilatéral   |
| champ de rayonnage               | rayonnage départ                                | matériau de montant              | acier  |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et caustiques | matériau de tablette             | acier  |
| convient pour (produit/matériau) | bidons  | surface de tablette              | galvanisé  |
| hauteur                          | 2000 mm   | surface de montant               | galvanisé  |
| largeur                          | 1360 mm   | exécution couleur                | galvanisé  |
| profondeur                       | 635 mm  | livraison                        | démonté  |
| charge maxi par tablette         | 200 kg  | construction (autorisation)      | tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR |
| charge maxi par élément          | 1200 kg   | certification                    | GS // label de qualité RAL                         |
| largeur de compartiment          | 1300 mm   | garantie                         | 5 années   |
| profondeur de compartiment       | 600 mm  | Poids                            | 69,224 kg  |
| type tablette/niveau             | tablette de rétention                           |                                  |  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 228409 |  | rayonnage pour produits dangereux - rayonnage suivant, convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1310 x 635 mm, 4 niveaux avec tablette de rétention, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montant en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 228416 |  | tablette de rétention pour rayonnage pour produits dangereux, largeur x profondeur 1300 x 600 mm, équipé de rebord et pli de sécurité, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 228429 |  | ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc                    |