

Termékinformációk

01 06 160

Kombinált fogó

Króm-vanádium

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Legnehezebb igénybevételhez
- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélekkel puha, kemény huzalhoz és zongorahúrhoz
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Különösen kopásálló markoló pofák, a markoló pofák keménysége kb. 53 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	01 06 160
EAN	4003773040729
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	220 g
Méreték	160 x 55 x 20 mm
Szabvány	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 1,5 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 10,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	16,0 mm ²
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk