

Aimant plat en NdFeB forme A



Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière:

Corps en acier.

Noyau magnétique NdFeB.

Finition:

Corps zingué.

Nota:

Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l'adhérence d'environ 10 à 20 % par rapport au SmCo.


Plage de température :

80 °C max.

Indication de dessin :

1) Surface de contact

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	D	Н	Force d'attraction en N
K0553.01	А	6 ±0,15	4,5	5
K0553.02	А	8 ±0,15	4,5	13
K0553.03	А	10 ±0,15	4,5	25
K0553.04	А	13 ±0,15	4,5	60
K0553.05	Α	16 ±0,15	4,5	95
K0553.06	A	20 ±0,15	6	140
K0553.07	Α	25 ±0,15	7	200
K0553.08	А	32 ±0,20	7	350