



106 | 106 L



206 | 206 L



306 | 306 L



2080 | 2081



Abstellen eines Fasses auf einer Auffangwanne.



Karre mit Fass in Abfüllposition

106 | 106 L

Fasskarren, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt.

Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager.

Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet.
Höhe 1600 mm
Breite 680 mm

206 | 206 L

wie 106, zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle Vollgummi 200 x 50 mm.

306 | 306 L

wie 106, zusätzlich mit 2 Stützrädern Vollgummi 160 x 40 mm.

Mit dieser Ausführung können über den Stützradsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten und Auffangwannen bis 360 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden.

2080 | 2081

Fasskarren für Kunststoff-Fässer 120–220 Liter Inhalt, Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt.

Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager.

Spanngurt zur Fass-Sicherung.
Höhe 1300 mm
Breite 640 mm

| | Typ | Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Bereifung mm | Eigengewicht kg |
|------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Fasskarren | 106 | 1065 | 300 | Vollgummi | 17,5 |
| | 106 L | 1066 | 300 | Luft | 15 |
| | 206 | 1071 | 300 | Vollgummi | 23,5 |
| | 206 L | 1072 | 300 | Luft | 21 |
| | 306 | 2078 | 300 | Vollgummi | 24,5 |
| | 306 L | 2079 | 300 | Luft | 22 |
| | 2080 | 2080 | 250 | Vollgummi | 20,5 |
| | 2081 | 2081 | 250 | Luft | 18 |