

FILTERFAN PLUS

FPI/FPO | 176 x 176 mm




- > Nieuwe kleppentechnologie met een verhoogde luchtstroom
- > Éénvoudige montage
- > Bescherming type waarderingen door onafhankelijke testinstituten (VDE en UL)
- > Twee systemen met een verbeterde luchtcirculatie (FPI/FPO)
- > Standaard inbouwmaten (5 verschillen afmetingen)
- > Slechts één filtermat

Filterventilator ten behoeve van koeling in behuizingen. Door toevoer van koele buitenlucht en afvoer van verwarmde binnenlucht wordt de binnentemperatuur in behuizingen verlaagd. De luchtstroom die daarbij ontstaat voorkomt de vorming van hotspots en beschermt de onderdelen tegen oververhitting.

De Filterfan Plus serie is met zijn nieuwe kleppentechnologie voor luchtafvoer geschikt en zorgt voor een verhoogde luchtcirculatie. Het draaivergrendelsysteem bereikt een hoge afdichting en stabiliteit in de kastwand. Afhankelijk van de toepassing, zijn er de systemen FPI en FPO. Het systeem FPI bestaat uit een Filterfan en een uitblaasfilter. Hierbij is de ventilator onderin de kast geplaatst en zorgt ervoor dat er koele lucht in de kast geblazen wordt (luchtstroom "IN"). Het systeem FPO bestaat uit een inlaatfilter en een Filterfan. De ventilator bevindt zich bovenin de kast en zorgt ervoor dat verwarmde lucht uit de kast geblazen wordt (luchtstroom "UIT"). De Filterfan Plus serie is geschikt voor 'Indoor' gebruik.

SYSTEEM FPI



TECHNISCHE GEGEVENS



Axiaal filterventilator, met kogellager	levensduur L10 bij +40 °C (+104 °F): min. 65.000 h ventilatorbehuizing aluminium, rotor metaal
Aansluiting	3-polige aansluitklemmen 2,5 mm ² , koppel 0,8 Nm max.
Behuizing, Afdekkap, Kleppen	kunststof conform UL94 V-0, RAL7035; UV-bestendig conform UL746C (f1)
Montage uitsparing	176 x 176 mm
Inbouwraam	4 ingebouwde draaivergrendelingen ter bevestiging (6 rasterinstellingen voor wanddikte 1 - 4 mm). Indien nodig, gebruik van schroeven mogelijk ¹ .
Filtermat	G3 conform DIN EN 779, gemiddelde filtergraad A _m 84 %
Filtermateriaal	kunststofvezel met progressieve opbouw, temperatuurbestendig tot +100 °C, zelfdovend klasse F1, vochtbestendig tot 100% rF
Gebruikstemperatuur	50 Hz: -25 tot +50 °C (-13 tot +122 °F) 60 Hz: -25 tot +70 °C (-13 tot +158 °F)
Voorraadtemperatuur	-40 tot +70 °C (-40 tot +158 °F)
Gebruik-/voorraadluchtvochtigheid	max. 90 % rF (niet condensierend)
Beschermingsklasse	IP54 / I (geaard)
Beschermingsklasse UL/NEMA	UL TYPE 12 / NEMA 12
Certificaten	VDE, UL File No. E234324, EAC
Richtlijnen	andere spanningen op aanvraag

¹ Boortekening voor de schroefbevestiging is op het inbouwraam gemarkeerd.


LUCHTSTROOMRICHTING "IN": FILTERVENTILATOR FPI 018

Art. Nr.	Bedrijfsspanning	Air volume, vrijblazend	Air volume, met uitblaasfilter	Stroomopname (50/60 Hz)	Stroomverbruik	Gemiddelde Emissiegeluidsdruk (DIN EN ISO 4871)	Inbouwdiepte	Gewicht (ca.)	Filtermat
01872.0-30	AC 230 V, 50/60 Hz	170 m ³ /h	139 m ³ /h	310/250 mA	45 W	55 dB (A)	117 mm	1,6 kg	G3
01872.9-30	AC 115 V, 50/60 Hz	204 m ³ /h	187 m ³ /h	560/470 mA	38 W	58 dB (A)	117 mm	1,6 kg	G3

LUCHTSTROOMRICHTING "IN": UITBLAASFILTER FPI 118

Art. Nr.	Inbouwdiepte	Gewicht (ca.)	Luchtuitlaat
11872.0-00	43 mm	0,4 kg	Kleptechnologie

SYSTEEM FPO



LUCHTSTROOMRICHTING "UIT": FILTERVENTILATOR FPO 018

Art. Nr.	Bedrijfsspanning	Air volume, vrijblazend	Air volume, met uitblaasfilter	Stroomopname (50/60 Hz)	Stroomverbruik	Gemiddelde Emissiegeluidsdruk (DIN EN ISO 4871)	Inbouwdiepte	Gewicht (ca.)	Luchtuitlaat
01882.0-00	AC 230 V, 50/60 Hz	263 m ³ /h	137 m ³ /h	310/250 mA	45 W	56 dB (A)	117 mm	1,6 kg	Klep
01882.9-00	AC 115 V, 50/60 Hz	313 m ³ /h	166 m ³ /h	560/470 mA	38 W	60 dB (A)	117 mm	1,6 kg	Klep

LUCHTSTROOMRICHTING "UIT": INLAATFILTER FPO 118

Art. Nr.	Inbouwdiepte	Gewicht (ca.)	Filtermat
11882.0-30	25 mm	0,4 kg	G3 conform DIN EN 779, gemiddelde filtergraad A _m 84 %

RESERVE FILTERMAT FM 086

Filterklasse	168 x 168 mm	Gemiddelde filtergraad A _m	Verpakkingséénheid
G3 conform DIN EN 779	Art. Nr. 08635.0-00	84 %	5 stuks

TECHNISCHE TEKENINGEN

