

Handveegmachine

Robuust en weerbestendig voor alle oppervlakken zowel binnen als buiten. Met het efficiënte rondborstel-veegsysteem voor alle vuil, van fijn stof tot natte bladeren, steentjes en blikjes.


- behuizing van slagvaste kunststof
- grote wielen
- centrale borstedrukinstelling
- handige baksluiting

[1+2] Instapmodellen

- voor middelgrote en kleinere ruimtes, hoeken en zijkanen


[3-6] Professionele modellen

- met vuilbeschermd aandrijvingen en flexibele afdichtlippen voor stofarm draaien
- geringe stofontwikkeling door speciaalfilter voor fijnstof
- [5]+[6] met accu, looptijd ca. 90 minuten en oplader



Het rondborstelveegsysteem Top

2 tegen elkaar in draaiende rondborstels nemen het vuil aan de voorzijde op en schuiven het direct in de vuilcontainer. Het vuil wordt niet overreden en weggeschoven.



Het rondborstelveegsysteem Turbo

Veegt tweevoudig tijdens één rit. De beide rondborstels nemen het vuil van de vloer op. De achterliggende veegwals neemt bovendien ook het fijnste stof op en deponeert het in de afvalverzamelaar.



NIEUW

[5+6]



[1]



[2]



[3+5]



[4+6]

Uitvoering	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Veegbreedte mm	550	750	770	970	770	970
Veegsyst.	Top	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Aandrijving	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig/accu	handmatig/accu
Bakvolume liter	25	50	50	50	50	50
Verm. per uur m ²	1600	2900	3000	3600	3600	4100
Gewicht kg	6	11	15	16	20	22
	185092	185093	527164	526156	527166	509387
	---	---	---	---	---	---