


Einbau-Downlight

5905339284631



Kanlux TORIM ist eine Kombination aus Schwarz und Weiß, die durch einfache geometrische Formen ergänzt wird. Kanlux TORIM ist eine Deckenpunktleuchte aus Stahlblech für den modernen Innenausbau. Die Kanlux TORIM-Leuchten sind mit allen Leuchtmitteln mit GU10-Sockel kompatibel. Der Lichteinfallswinkel kann im Bereich von 15 Grad eingestellt werden.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz / weiß

**Einbauort:** Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Austauschbare Lampe/Lichtquelle:** ja

**Lichtquelle im Set:** nein

**Länge [mm]:** 277

**Breite [mm]:** 122

**Höhe (mm):** 110

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50/60

**Maximale Leistung [W]:** 2 x max 35

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Leuchtmittel:** PAR16

**Sockel:** GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Die Leuchte ist für Lampen/Lichtquellen folgender**

**Energieeffizienzklassen ausgelegt:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Gehäusematerial:** Stahl

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**

1÷2,5

**Winkeleinstellung der Leuchte:** in einer Achse

**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 15

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 18

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 18

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 1300

**Grammatur [g]:** 1451.11

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 30.5

### Einbau-Downlight



**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 14.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 12.5

**Kartongewicht [kg]:** 26.11998

**Kartonbreite [cm]:** 58

**Kartонhöhe [cm]:** 36

**Kartonlänge [cm]:** 39

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.081432