



Luminaire pour locaux humides DAMP PROOF HOUSING

Précâblé pour une installation facile de lampes LED tubulaires T8

- corps robuste en polycarbonate, gris
- installation facile et rapide
- type de connexion : bornier à vis
- environnement d'utilisation : intérieur
- lieu de montage : plafond
- livré sans ampoule

- **atténuable** : non
- **tension** : 220-240 V
- **fréquence réseau** : 50-60 Hz
- **teneur en mercure** : 0,0 mg
- **angle de rayonnement** : 105°
- **indice de protection** : IP65

Exemples d'utilisation : - parkings souterrains


- entrepôts
- secteurs de production
- buanderies



Luminaire pour locaux humides DAMP PROOF HOUSING



Modèle pour 1 lampe LED T8



Exemple d'utilisation dans un garage



Exemple d'utilisation dans une buanderie

Produit	Modèle	Longueur	Couleur	Utilisation	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Luminaire pour locaux humides DAMP PROOF HOUSING 600	pour 1 lampe LED T8	651 mm	gris			312395	63002320
		675 mm	gris			118050	63002400
Luminaire pour locaux humides DAMP PROOF HOUSING 1200	pour 1 lampe LED T8	1.261 mm	gris			312432	63002322
Luminaire pour locaux humides DAMP PROOF HOUSING 1500	pour 1 lampe LED T8	1.561 mm	gris			312470	63002324