

## Trennwand für Büro-Trennwand

Höhe x Breite 1 180 x 800 mm, Wand aus Holz mit Polyesterbezug

Artikelnummer: 701027



## Trennwandssystem

### Wandelement




Trennwand für Büro-Trennwand

- Höhe x Breite 1 180 x 800 mm
- gerade oder im Winkel von 90°
- beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle
- Wand aus Holz mit Polyesterbezug
- schallgeprüft nach DIN EN ISO 354






## Technische Details

Informationsausstattung	Büro-Trennwand	Material Wand	Holz mit Polyesterbezug
Modul	Trennwand	fahrbar	nein
Höhe	1 180 mm	klappbar	nein
Breite	800 mm	schwenkbar	nein
Stellwand Ausstattung	beidseitige Schalldämmung aus Mineralwolle	Norm	Schallprüfung DIN EN ISO 354
Aufstellung/Montage	gerade oder im Winkel von 90°	Gewicht	8 kg

## Zubehör

444117		Magnetknopf für Trennwand, In weiß
444128		Mittelstütze für Büro-Trennwand, Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 40 x 20 mm, Unterbau mit Fuß
444161		Eckstütze für Büro-Trennwand, Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 40 x 20 mm, Unterbau mit Bodenausgleichsschrauben
444183		Endstütze für Büro-Trennwand, Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 40 x 20 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Unterbau mit Fuß

## Dazu passt auch ...

143056		Schiene für Schreibtisch, Länge 1200 mm, Ausgestattet mit integriertem Kabelmanagement, Befestigung mit Durchtisch-/Tischklemme, Aus Aluminium in silber
157954		Magnetrahmen, Format DIN A4, Rahmen in schwarz, zur Befestigung mit Klettverschluss
521809		Pinn-Nadeln, rund, Länge x Durchmesser 18 x 4 mm, in farblich sortiert
527830		Schreibtischleuchte, 1 x Energiesparlampe, 20 W, Leuchtmittel austauschbar, Leuchtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 2700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1300 Lux, Energieeffizienzklasse F, Arm um 160° drehbar, Armlänge 410 mm, 2-teilig, Aufstellung mit Stand- oder Klemmfuß, Klemmweite 0 - 55 mm, Aus Aluminium in schwarz/silber
962654		Moderationskarte, oval, Höhe x Breite 110 x 190 mm, in farblich sortiert