

Productinformatie

92 01 04

SMD-precisie-pincet



- Handgemaakt: met gepolijste randen en een uitstekend mat, krasvrij en spiegelvrij oppervlak
- Voor werkzaamheden aan SMD-componenten (SMD = Surface Mounted Device): door de fijne geometrie van de SMD-pincet kan ook worden gewerkt aan elektronische componenten die rechtstreeks op de printplaat worden gesoldeerd met behulp van soldeerbare aansluitvlakken
- Hoogwaardig premium roestvrij staal: hoge temperatuurbestendigheid en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren
- Antimagnetisch, om elektromagnetische schade te voorkomen
- Door de verscheidenheid aan vormen en bekontwerpen kunnen kleine componenten in de kleinste ruimtes veilig worden vastgehouden, gepositioneerd en gecontroleerd
- Ook verkrijgbaar als set (92 00 03)
- Premium roestvrij staal

Algemeen

Artikel-nr.	92 01 04
	SM111.SA.1
EAN	4003773085591
Materiaal	premium roestvrij staal
Grijpvlakken	gladde grijpvlakken
gewicht	15 g
Afmetingen	115 x 10 x 11 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Oppervlak	gematteerd
Puntbreedte (A)	0,5 mm
Puntbreedte (B)	1,5 mm
Corrosiebestendig	ja
ESD-getest	nee
VDE-gekeurd	nee
Branches	Elektronika
Magnetisch	niet-magnetiseerbaar (80%)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen