

Technisches Merkblatt

Sparvar Heizkörperlack 1504

Qualität: Hochwertiger Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei, nicht benzinest, hitzebeständig bis ca. 60-80 °

Glanzgrad: Hochglanz ca. 90% bei 60° Winkel **Trocknung:** - staubtrocken: 5 - 10 Min.
- griffest: 30 - 40 Min.
- durchgetrocknet: ca. 24 Std.

Überlackierbarkeit: zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst möglich

Anwendungsbereiche:

Sparvar Heizkörperlack ist ein hochwertiger, aromatenfreier Acrylharzlack aus der Sprühdose. Sparvar Heizkörperlack, das ideale Hilfsmittel, um alte, rostige Heizkörper und Warmwasserrohre zu renovieren. Sparvar Heizkörperlack ist hitze- und vergilbungsbeständig bis ca.60-80°C. Sparvar Heizkörperlack ist ausgiebig, trocknet sofort, läuft nicht nach und gewährleistet so eine rasche, saubere Arbeitsweise. Besonders bei schwer zugänglichen Gegenständen erzielen sie meisterhafte Lackiererergebnisse. Aufgrund der Vielzahl zu lackierender Objekte, bieten wir Ihnen zusätzlich ein großes Sortiment an unterschiedlichen Sprühköpfen an. Große, saugende Flächen können schneller mit einem groben Sprühkopf lackiert werden. Abgerundete, nicht saugende Flächen kann man besser mit einem feinen Sprühkopf lackieren. Nicht auf Weichkunststoff oder Styropor spraysen. Alte Lackanstriche nach Möglichkeit nur anschleifen und auf Verträglichkeit testen (probespraysen). Nach ca.1 Stunde kurz anheizen um zu kontrollieren ob der Lack seine Endhärte erreicht. Ist dies nicht der Fall, muß der alte Lackanstrich abgebeizt werden. Unbedingt das Abbeizmittel mit Wasser gründlich abwaschen und abtrocknen lassen. Anspruchsvolle Oberflächen können mit Sparvar 5004 Heizkörperlack TS (bis 100° C hitzebeständig) lackiert werden.

Vor und während Gebrauch:

- Auf sorgfältig gesäuberte und trockene Flächen auftragen. Flächen von Öl, Fett, Wachs, Rost usw. gut reinigen. Alte Lackanstriche nur anschleifen, nicht abbeizen!
- Flächen abdecken, welche nicht besprüht werden sollen. An unauffälliger stelle Probesprühen um Verträglichkeit mit dem Altanstrich zu testen!
- Dose kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen, während Gebrauch wiederholen.
- Im Abstand von 25 bis 30 cm immer parallel zum Arbeitsobjekt im Kreuzgang sprühen; kein Zögern, um Blasen und Farbläufe zu vermeiden. Idealtemperatur 20 ° C.
- Mehrere dünne Schichten ergeben ein besseres Resultat als eine dicke Schicht, die Farbläufe verursachen kann. Zwischen den einzelnen Schichten ca. 15 Minuten warten.

Nach Gebrauch:

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Gebinde: 520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt. Reicht je nach Untergrund für ca.2-3 m².

-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

-Gefahrenpiktogramme GHS02



GHS07



-Signalwort

Gefahr

Achtung:

H222-229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 BEI

BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Enthält Aceton, n-Butylacetat.

In jedem Falle empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu lackierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.