

# PRODUKTDATENBLATT

## HF L

TOPLINE ●●●

Form L (KEL)



- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Standzeit

Hartmetallfräser Form L (KEL): Rundkegel.



Typenbezeichnung	HF L
Artikelbezeichnung 1	Hartmetall-Frässtift Form L
Artikel-Nr.	305726
GTIN	4011890087510
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,019 kg
Produktabmessung	8 x 25,4 x 6,0 x 70
Durchmesser 1	8 mm
Kopflänge	25,4 mm
Gesamtlänge	70 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Zahnung Langversion	Z 3 · Einfachverzahnung
Form Langversion	Rundkegel
Form Kurzversion	Form L (KEL)
Produktkategorie-Nummer	PK09
Produktkategorie-Text	HF
Verpackungsart	Kunststoffdose
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	20 mm
Höhe Verpackung	15 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,019 kg
Zolltarifnummer	82079091
Herkunftsland	DE