

Broszura informacyjna

00 21 20

Walizka narzędziowa "Vision24" dla elektryków



- Zawiera 20 narzędzi renomowanych producentów, część narzędzi izolowanych wg VDE zgodnie z DIN EN/IEC 60900
- Maksymalna ładowność: 20 kg
- Pojemność: 24 litry
- Możliwość aranżacji wnętrza walizki dzięki indywidualnie dzielonym wkładkom w pojemniku dennym o głębokości 60 mm oraz pokrywie pojemnika z 6 dużymi uchwytami na narzędzia
- Stabilne zawiasy ryglujące przytrzymują pokrywę w pozycji otwartej pomimo ciężaru narzędzi
- Solidny ergonomiczny uchwyt do przenoszenia zatrzaskujący się na miejscu pod kątem 90°
- Demontowana ścianka narzędziowa z piętnastoma kieszeniami narzędziowymi po stronie dna oraz sześcioma kieszeniami narzędziowymi i przedziałem zatrzaskiwanym (o szerokości 400 mm) po stronie pokrywy. Zamykanie przyciskiem.
- Dwa zamki metalowe chronią zawartość walizki przed kradzieżą
- Podwójna aluminiowa rama
- Wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS, w kolorze czarnym
- Pokrywa i ścianki narzędziowe z zabezpieczonych przed zabrudzeniem arkuszy polipropylenowych o podwójnych ściankach
- Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 480 x 380 x 180 mm; wymiary wewnętrzne (szer. x wys. x głęb.): 460 x 310 x 170 mm

Ogólna

Nr art.	00 21 20
EAN	4003773052166
Waga	7.055 g
Wymiary	400 x 176 x 372 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

Con-Pearl® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy PARAT-WERK Schönenbach GmbH & Co. KG