

Productinformatie

68 01 180

Voorsnijtang

DIN ISO 5748

- Dankzij de vorm van de kop is een geoptimaliseerde beweging bij het spannen van de vlechtknoop bij vlecht werkzaamheden mogelijk
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Ook geschikt voor het vlechten en knippen van binddraad
- Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	68 01 180
EAN	4003773013808
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	284 g
Afmetingen	180 x 52 x 15 mm
Norm	DIN ISO 5748
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,5 mm
Meslengte mm (C)	29 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

