

Technische Information

VEBATEC ZINKSPRAY

Korrosionsschutz

- **Schnelltrocknend**
- **Haftet auf fast allen Metallen**
- **Überdurchschnittlicher Korrosionsschutz**
- **Elektrisch leitfähig**
- **Beständig gegen Salzwasser**
- **Ergibt eine glatte, porenfreie Lackschicht**

BESCHREIBUNG: VEBATEC ZINKSPRAY, ist eine schnelltrocknende Zinkstaub-Korrosionsschutz-Grundierung auf der Basis ausgewählter Bindemittel mit einem sehr hohen metallischen Zinkanteil.

EIGENSCHAFTEN: Grundierung für alle Metallteile bei denen ein überdurchschnittlicher Korrosionsschutz gefordert ist. Haftet auf fast allen Metallen Ohne Grundierung überlackierbar. Gute elektrische Leitfähigkeit, deshalb auch als Punktschweißfarbe geeignet. Schnelltrocknend. Ergibt eine glatte, porenfreie Lackschicht. Beständig gegen Salzwasser.

ANWENDUNG: Der Untergrund muss trocken, öl- und fettfrei, sowie frei von Staub, losen Anhaftungen und Rost sein. Eine optimale Vorbehandlung des Untergrundes stellt das Sandstrahlen dar. Vebatec Zinkspray auf Raumtemperatur (20°C) bringen. Behälter nach dem hörbaren Klappern der Mischkugeln ca. 2 Minuten intensiv schütteln. Nach unseren Erfahrungen stellt sich eine Schichtdicke von 60 – 80 µm als ausreichend für einen optimalen Korrosionsschutz dar. Vebatec Zinkspray mit einem Abstand von 20 – 25 cm im Kreuzgang auf den zu beschichtenden Untergrund geben (senkrecht / waagrecht). Um die vorgenannte Schichtdicke zu erreichen, müssen zwei Kreuzgänge aufgetragen werden. Bitte nach der ersten Lackierung die Beschichtung abtrocknen lassen, darauf folgend die zweite Schicht aufbringen.

SICHERHEITSHINWEISE: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.



LIEFERFORM:

400ml Spraydose

TECHNISCHE DATEN

Form: Aerosol
Farbe: matt-silber
Geruch: charakteristisch

BESONDERE HINWEISE: Salznebelprühtest über 800 Stunden, keine Unterwanderung, dornbiegefest Durchmesser 32mm keine Rissbildung. Gitterschnitt Gt 0 – 1.

LAGERUNG + HALTBARKEIT: In Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5°C bis +30°C, 24 Monate.

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir auf Grund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Auf Grund der Vielfalt können nicht alle möglichen Materialkombinationen und konstruktive Gegebenheiten geprüft werden. Wir bitten daher, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.

01.2016