



## Applications strass XL

- motifs scintillants à repasser

### Mode d'emploi :

Retirer délicatement la feuille blanche du motif, mais pas la feuille de transfert.

Poser le motif sur le matériau souhaité, couche adhésive vers le bas, et appuyer.

Couvrir avec un tissu fin ou du papier de soie.

Régler le fer à repasser sur coton niveau 2 ou sur la température maximale la moins élevée du vêtement et repasser pendant 40 à 50 secondes environ (sans vapeur !).

Retourner le vêtement et repasser pendant environ 40 secondes sur l'envers recouvert d'un tissu fin.

Laisser refroidir environ 60 secondes, puis retirer délicatement le film de transfert.

Repasser uniquement à sec, sans chiffon humide, sans vapeur ! Laver sur l'envers.

### Conseils d'entretien :

30°C lavage normal, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassage possible au niveau 2 max. 150°C, nettoyage humide professionnel possible

### Exemples d'utilisation :

- pour égayer coussins, casquettes, T-shirts, jeans, vestes, etc.



Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Application strass XL	Couronne	135 x 145 mm			72035	53500833
	Papillon	140 x 100 mm			72036	53500834
	Papillons & étoiles	145 x 150 mm			72019	53500832
	Tête de cheval 1	90 x 145 mm			72017	53500831
	Tête de mort	140 x 125 mm			72038	53500835