

SIMATIC ET 200SP HA, Terminal Block, Type N0, 64 Push-in
Klemmen, Breite: 45mm



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Typ N0
Produktfunktion	
• I&M-Daten	Ja
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
externe Absicherung für Versorgungsleitungen	Ja; DC 24 V / 10 A (LS-Schalter mit Auslösecharakteristik Typ B oder C, Geräteschutzsicherung flink mit ausreichendem Ausschaltvermögen, elektronische Sicherung mit Kennlinie entsprechend Typ B oder C)
Stromtragfähigkeit	
bis 70 °C, max.	10 A; Zulässiger Laststrom der Potenzialgruppe abhängig von der Anzahl der Terminalblöcke
für Prozessklemmen, max.	2 A
Hardware-Ausbau	
Potenzialgruppenbildung	
• neue Potenzialgruppe	Ja

• Potenzialgruppe von links weitergeführt	Nein
Steckplätze	
• Anzahl Steckplätze	1
Potenzialtrennung	
zwischen Rückwandbus und Versorgungsspannung	Ja; DC 4 200 V/1 min, Type Test (aufgrund halber Trennstrecke (Basisisolation) für ÜK-III Anforderung von F-Technik)
zwischen den Potenzialgruppen	Ja; DC 1 500 V/1 min, Type Test (zur Funktionserde FE)
zwischen Prozessklemmen und Versorgungsspannung	Ja; DC 1 500 V/1 min, Type Test
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• waagerechte Einbaulage, min.	-40 °C
• waagerechte Einbaulage, max.	70 °C
• senkrechte Einbaulage, min.	-40 °C
• senkrechte Einbaulage, max.	60 °C
Maße	
Breite	45 mm
Höhe	175 mm
Tiefe	77 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	155 g
letzte Änderung:	19.11.2020