



Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Tragegriff

Bluetooth 5.0, Bedienelemente, FM-Radio, MicroSD-Kartenslot, USB-A-Port, 3,5-mm-Klinkenbuchse, Taschenlampe, Londondesign

Part No.: [165334](#)

EAN-13: 0766623165334 | UPC: 766623165334

Boombox mit Featurevielfalt und Londonflair

Dieser Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher von Manhattan ist der ideale Musikbegleiter für unterwegs. Dank des integrierten Tragegriffs lässt er sich besonders komfortabel transportieren. Als Audioquelle haben Sie die volle Bandbreite zur Auswahl: Kabellos per Bluetooth, kabelgebunden per AUX-Kabel (im Lieferumfang), per Speicherkarte über den integrierten SD-Kartenslot, per USB-Stick über den integrierten USB-Port oder per integriertem FM-Radio. Das robuste Gehäuse steckt auch leichte Stöße locker weg. Durch die integrierten Bedienelemente lässt sich die Musik komfortabel und direkt am Lautsprecher steuern. Für Licht im Dunkeln sorgt die integrierte LED-Taschenlampe.

Merkmale:

- Kabellose Wiedergabe von allen Bluetooth-fähigen Geräten
- 3 Stunden Audiowiedergabe mit einer Akkuladung
- Integrierte Bedienelemente für Play/Pause, nächster/vorheriger Track und Lautstärkeregelung
- USB-Port und MicroSD-Kartenslot zur MP3-Wiedergabe
- 3,5-mm-Klinkenbuchse zur kabelgebundenen Wiedergabe
- FM-Radiomodus unterstützt
- Integrierte LED-Taschenlampe

- Integrierter Tragegriff macht den Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher ideal für unterwegs
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Allgemein:

- Bluetooth® 5.0
- Bluetooth-Profil: A2DP, HSP, HFP, AVRCP
- Funkreichweite: 10 m
- Treiber: 40 mm Neodym + Passivmembran
- Frequenzbereich: 150 Hz - 18 kHz
- Abmessungen: 230 x 110 x 105 mm
- Gewicht: 447 g

Strom

- Ausgangsleistung: 3 W
- Standbyzeit: > 4 Tage
- Ladezeit: 2 Std.
- Akku: integrierter 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku
- Empf. Umgebungstemperatur: 4 - 37°C

Anschlüsse

- Micro-USB-Port (5 V-Ladeport)
- USB-A-Port für Speichermedien bis zu 32 GB
- Micro-SD-Port für Speichermedien bis zu 32 GB
- 3,5-mm-Klinkenbuchse

Zertifikate

- Bluetooth® 5.0
- FCC
- CE
- RoHS

Lieferumfang

- Sound Science Bluetooth®-Lautsprecher mit Tragegriff
- Ladekabel USB-A auf USB Micro-B
- Kurzanleitung

